


TYPE 2210/2410-600V

Ø4MM SAFETY BANANA PLUGS, STACKABLE & RETRACTABLE SLEEVE / RIGHT-ANGLE
FICHES BANANES MÂLES Ø4MM DE SÉCURITÉ, EMPILABLE À FOURREAU RÉTRACTABLE / COUDÉE
Ø4MM BANANENSTECKERN, STAPELBARE MIT SCHIEBEHÜLSE / ABGEWINKELT



Reference
Référence
Bestell-Nr

221[X]/241[X]-600V-[L]-#

Wire
Câble
Litze

PVC [X] : 0,75mm² [0] • 1mm² [2] • 1,5mm² [5] • 2,5mm² [7]
SIL [X] : 0,75mm² [1] • 1mm² [9] • 1,5mm² [3] • 2,5mm² [4]

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]												
10 25 50 100 150 200	600 V CAT II	0,75mm ² / 12A 1,00mm ² / 20A 1,50mm ² / 25A 2,50mm ² / 36A	Brass and CuBe / Ni coated (AuNi on request) Laiton et CuBe / Revêtement Ni (AuNi sur demande) CuBe und Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)	PP	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>V</td><td>J</td><td>BC</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>9</td></tr></table>	R	N	BL	2	0	6	V	J	BC	5	4	9
R	N	BL															
2	0	6															
V	J	BC															
5	4	9															

Use only for connexion to equipment that are not provided with terminals which accept fully insulated type connectors

Utilisation exclusive avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de bornes acceptant les connecteurs totalement isolés

Benutzung nur mit Messgeräte vorgesehen, die noch nicht mit Buchsen ausgestattet wurden, die Vollisolierten Bananensteckern akzeptieren