


TYPE 404

Ø4MM SAFETY TEST PROBE WITH Ø4MM SAFETY CONNEXION & PROTECTIVE CAP
POINTE DE TOUCHE Ø4MM DE SÉCURITÉ AVEC RACCORD DE SÉCURITÉ Ø4MM & CAPUCHON DE PROTECTION
Ø4MM SICHERHEITSPRÜFSPITZE MIT Ø4MM SICHERHEITSANSCHLUSS & SCHUTZKAPPE



Reference
Référence
Bestell-Nr | **404-IEC-#**

Rated voltage Tension assignée <i>Bemessungsspannung</i>	Rated current Intensité assignée <i>Bemessungsstrom</i>	Contact parts Contacts <i>Kontaktteile</i>	Insulation Isolant <i>Isolierteile</i>	Colours [#] Couleurs [#] <i>Farben [#]</i>												
1000 V CAT III	36A	Brass and CuBe / Ni coated (AuNi on request) Laiton et CuBe / Revêtement Ni (AuNi sur demande) <i>CuBe und Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)</i>	PA6	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td></tr><tr><td> 2 </td><td> 0 </td><td> 6 </td></tr><tr><td>V</td><td>J</td><td>BC</td></tr><tr><td> 5 </td><td> 4 </td><td> 9 </td></tr></table>	R	N	BL	2	0	6	V	J	BC	5	4	9
R	N	BL														
2	0	6														
V	J	BC														
5	4	9														