



Zasilacz komputerowy

Model: **AK-U4-400**



Kod produktu	AK-U4-400
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Ultimate
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 80 %
Zgodność z 80 PLUS	Tak
Natężenie prądu na linii +3.3V	19 A
Natężenie prądu na linii +5V	20 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	120 W
Natężenie prądu na linii +12V	27 A
Obciążalność linii 12V	324 W
Maksymalna moc	400 W
Wtyczka zasilająca MPC	20+4 pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	Brak
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4 pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	1 szt
Wtyczka zasilająca SATA	6 szt
Filtr PFC	Aktywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	45 - 75 cm

Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Waga netto	1.19 kg
Waga brutto	1.43 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel AK-PC-01C
Kod EAN	5901720131423





Opis

Nowoczesny zasilacz komputerowy serii **Ultimate**, przeznaczony dla użytkowników ceniących stabilną oraz sprawną pracę komputera oraz jego podzespołów.


Zgodny z wersją **2.31** standardu ATX, został wyposażony w 6 złącz **SATA**, dwa złącza **MOLEX**, złącza **PCI-E 6+2-pin**, **mini-MOLEX** i **EPS12V 4+4-pin**, **PCI-E 6-pin** oraz w uniwersalne złącze **20+4-pin** do płyt głównych.

Zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością - generuje maksymalną moc ciągłą **400W** przy jednoczesnym niewielkim poborze prądu. Gwarantem wysokiej sprawności urządzenia jest uzyskany **certyfiakat 80 PLUS®**, dzięki któremu użytkownik ma pewność, że co najmniej 80% energii przekazywanej przez zasilacz jest odbierane przez podzespoły komputera. Efektywne chłodzenie zapewnia 12 cm, **cichy wentylator o automatycznej regulacji obrotów**. Manualny przełącznik on/off umożliwia odcięcie prądu bez konieczności odłączania przewodu zasilającego z sieci.

Zasilacz został wyposażony w **aktywny filtr PFC** oraz szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo pracy zarówno samego produktu jak i zasilanych komponentów. Zasilacz ATX **AK-U4-400** to wysokiej jakości produkt spełniający bieżące wymogi i odpowiadający nowoczesnym standardom.

W zestawie wraz z zasilaczem znajduje się kabel zasilający o długości **1.5 m**.

Mapa kabli



Etykieta znamionowa



Professional Power Supply Solutions

ATX12V v2.31

Model: **AK-U4-400**

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	19A	20A	27A	0,5A	2A
MAX COMBINED	120W		324W	16W	
TOTAL POWER	400W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.






EN 61000-3-12

Made in China

400W
ULTIMATE
Series