




Zasilacz komputerowy

Model: **AK-U4-600**



Kod produktu	AK-U4-600
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Ultimate
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 80 %
Zgodność z 80 PLUS	Tak
Certyfikat 80 PLUS	Bronze
Natężenie prądu na linii +3.3V	15 A
Natężenie prądu na linii +5V	15 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	103 W
Natężenie prądu na linii +12V	45 A
Obciążalność linii 12V	540 W
Maksymalna moc	600 W
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	Brak
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4-pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	1 szt
Wtyczka zasilająca SATA	6 szt
Zasilacz modularny	Nie
Filtr PFC	Aktywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	45 - 75 cm
Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie

Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Waga netto	1.47 kg
Waga brutto	1.55 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel IEC C13 1 m
Kod EAN	5901720134592
Gwarancja	24 miesiące



Opis


Zasilacz Akyga® **AK-U4-600** serii **Ultimate** o mocy **600W**, zgodny ze standardem **ATX 2.31**.

Dzięki zaawansowanym parametrom sprawdzi się w złożonych konfiguracjach – posiada 6 złącz **SATA**, 2 złącza **MOLEX**, złącze **PCI-E 6+2-pin**, **PCI-E 6-pin**, **mini-MOLEX**, **EPS12V 4+4-pin** oraz uniwersalne złącze **24-pin** do płyt głównych. Wbudowany cichy wentylator o średnicy **12 cm** z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność pozwala na efektywne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na **niezawodność pracy wszystkich podzespołów**.

Zasilacz został wyposażony w szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) oraz filtr APFC, które chronią i zapobiegają uszkodzeniom podzespołów oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń. W zestawie wraz z zasilaczem znajduje się kabel zasilający o długości **1 m**.

Gwarantem wysokiej sprawności urządzenia jest uzyskany **certyfiakat 80 PLUS®**, dzięki któremu użytkownik ma pewność, że co najmniej 80% energii przekazywanej przez zasilacz jest odbierane przez podzespoły komputera.

Mapa kabli



Etykieta znamionowa



Professional Power Supply Solutions

ATX12V v2.31

Model:

AK-U4-600

AC INPUT	115/230V / 60/50Hz				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	15A	15A	45A	0,3A	2,5A
MAX COMBINED	103W		540W	3,6W	12,5W
TOTAL POWER	600W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.



5 901720 134592

EEB30R9
Made in China

600W

ULTIMATE
Series

page 5/5