




Qoltec Patchcord światłowodowy LC/UPC – SC/UPC | Multimode | 50/125 | OM4 | Duplex | 2m

Kod produktu: 54349

Patchcord optyczny wielomodowy
Złącza: LC/UPC – SC/UPC
Standard: OM3/4
Średnica kabla: 3.0 mm
Długość kabla: 2 m

Patchcord światłowodowy

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

Dane techniczne

Rodzaj złączy	LC/UPC - SC/UPC
Rodzaj patchcorda	Wielomodowy
Typ transmisji światłowodowej	Duplex
Standard włókna	OM4
Typ włókna	50/125
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	3.0 mm
Długość kabla	2 m
Kolor	Różowy
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.
Opakowanie	Polybag
Waga netto	0,037 kg
Waga brutto	0,043 kg
Kod EAN	5901878543499

	100 Mb Ethernet	1 Gb Ethernet	10 Gb Ethernet	40 Gb Ethernet	100 Gb Ethernet
OM2 (50/125)	2km	550m	82m	Nie wspiera	Nie wspiera
OM3 (50/125)	2km	800m	300m	100m	100m
OM4 (50/125)	2km	1100m	550m	125m	125m