

SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapobiegające dostawaniu się kurzu i brudu do obudowy, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych



Czas montażu



Optymalne obciążenie

Korzyści

Zapobiega wnikaniu pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania

Osłona przeciwpyłowa może być umieszczona pod główką kołpakową dławnicy kablowej

Prace przygotowawcze

Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

Łatwa obsługa, bez potrzeby demontażu, wystarczy przepchnąć przewód

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor:

Czarny

Materiał:

Pianka PE

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® SD-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® SD-M				
54113100	SD-M 12	11.5	2.0	100
54113110	SD-M 16	15.0	2.0	100
54113120	SD-M 20	20.0	2.0	100
54113130	SD-M 25	25.0	2.0	50
54113140	SD-M 32	30.0	2.0	50
54113150	SD-M 40	40.0	2.0	25
54113160	SD-M 50	49.0	2.0	25
54113170	SD-M 63	58.0	2.0	25