

SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, zaślepka mosiężna z gwintem przyłączeniowym PG, montaż przy pomocy wkrętaka



Wytrzymała budowa

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

Cechy produktu

Montaż przy pomocy wkrętaka

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

O-ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 54

IP 68 (z O-ringiem)

Zakres temperatury:

Z o-ringiem: -20 °C do +100 °C

Bez o-ringiem: -60 °C do +200 °C

SKINDICHT® BL

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® BL

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BL		
52002680	PG 7	100
52003390	PG 9	100
52003400	PG 11	100
52003410	PG 13,5	100
52003420	PG 16	100
52003430	PG 21	50
52003440	PG 29	50
52003450	PG 36	25
52003460	PG 42	10
52002790	PG 48	10
SKINDICHT® BL z pierścieniem samouszczelniającym		
54001610	PG 7	100
54000071	PG 9	100
54000040	PG 11	100
54001630	PG 13,5	100
54001640	PG 16	100
54001660	PG 21	50
54001620	PG 29	50
54001650	PG 36	25
54001670	PG 42	10
54001680	PG 48	10