

Abbildung ähnlich / Figure similar

1 Vcc
2 D-
3 D+
4 ID
5 GND

Nr. / No.	Länge / Length (m)	Farbe /Color
46800	1.0	
43837	1.0	

Micro-USB Datenkabel

- Verbinder: USB-A Stecker > Micro USB-B St.
- Innenleiter: AWG28 Kupfer
- Isolierung: PVC
- Schirmung: doppelt; AL-Folie+Geflecht
- AWM Style: 2725
- USB Standard: High Speed USB 2.0
- Datenrate: max. 480Mbit/s

- RoHS-konform

Micro USB data cable

- USB-A plug > Micro USB-B plug
- Inner conductor: AWG28 Copper
- Insulation: PVC
- Shielding: double; AL foil+Braiding
- AWM Style: 2725
- USB Standard: High Speed USB 2.0
- Data rate: max. 480Mbps

- RoHS compliant

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	28.07.2014	tf	DAT micro-USB	
		gepr.:	28.07.2014	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			V1	