

Blindstopfen - EH 22,5 F-FP/ABS GY7035 - 2201844

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einbaugehäuse, Farbe: grau, Breite: 22,5 mm

Artikeleigenschaften

- ✓ Artikel gehört zur Produktfamilie EH
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Verfügbar in Baubreiten von 22,5 mm ... 90 mm
- ✓ Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94
- ✓ Varianz in der Anschlusstechnik
- ✓ Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 046356 914628
GTIN	4046356914628
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,480 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,480 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Indien
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

Maße

Breite	22,5 mm
--------	---------

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
--------------------------------	----

Blindstopfen - EH 22,5 F-FP/ABS GY7035 - 2201844

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Zubehör

Notwendiges Zubehör

Elektronikgehäuse - EH 22,5 F-B/ABS BK9005 - 2200666



Einbaugeschütz, Farbe: schwarz, Breite: 22,5 mm

Elektronikgehäuse - EH 22,5 F-B/ABS GY7035 - 2200665



Einbaugeschütz, Farbe: grau, Breite: 22,5 mm