



EAN:	4013288003362	Abmessung:	398x33x33 mm
Teilenr:	05008060001	Gewicht:	102 g
Artikel-Nr:	335	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Nicromatt

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.



Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html


Wera - 335
05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip verhindert Herausrutschen



Kraftform Plus Schraubendreher – begreifbare Ergonomie. Schon das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.



Immer wieder passiert es, dass man beim Verschrauben aus der Schraube rutscht. Manchmal werden dabei wertvolle Oberflächen beschädigt oder man verletzt sich sogar. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche „beißt“ sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen kann damit vermieden werden.

Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Die Laserbehandlung bewirkt eine Härte der Spuren von bis zu 1000 HV 0,3. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

Verringerte Anpresskraft



Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Schrauben wird sicherer und komfortabler.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes – die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben – hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des „Festklebens“ der Haut am Griff. Die weichen, „rutschfesten“ Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

[illegible]

Weblink

WebLink
https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335
05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

[illegible]

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335
05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

[illegible]

Weblink

WebLink
https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335
05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

					
	mm	mm	mm	mm	mm
05008006001 ¹⁾	0,4	2,0	60	70	2,5
05110000001 ¹⁾	0,4	2,5	60	70	2,5
05008007001 ¹⁾	0,4	2,5	75	70	2,5
05110001001 ¹⁾	0,5	3,0	80	81	3,0
05008008001 ¹⁾	0,5	3,0	150	81	4,0
05008009001 ¹⁾	0,5	3,0	200	81	4,0
05008015001	0,6	3,5	100	81	3,5
05110002001	0,6	3,5	125	81	3,5
05110003001	0,6	3,5	200	81	3,5
05110004001	0,8	4,0	100	98	4,0
05110005001	0,8	4,0	150	98	4,0
05110006001	0,8	4,0	200	98	4,0
05008027001 ¹⁾	0,8	4,0	300	98	4,0
05110007001	1,0	5,5	125	98	5,5
05008055001	1,0	5,5	150	98	5,5
05110008001	1,0	5,5	200	98	5,5
05008060001¹⁾	1,0	5,5	300	98	5,5
05008061001	1,2	6,0	100	105	6,0

1) kein Lasertip

Weblink
https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05008060001 - 4013288003362

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de