CATIA V5

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen./ The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level / Indice / Aenderungsstand: Drawing / Dessin / Zeichnung	Part / Pièce / Solid	Revision Record / Désignation / Beschreibung der Aenderung	Changed / Modifié / Geaendert	Date / Datum	Approved / Approuvé / Geprueft	Date / Datum
1	0	Toleranzen korrigiert, Typ TH140... hinzugefuegt	Hiller	09.07.15	Wulf	09.07.15



(1)

Typ/Type	D	Tol.	S	Tol.	Projektnr./ Project no.
H12...	1.2	±0.3	0.80	±0.25	GPN 15-0206
H15...	1.5		0.80		GPN 15-0207
H25...	2.5	±0.7	0.80		GPN 15-0208
H30...	3.0		0.80		GPN 15-0209
H40...	4.0		1.05		GPN 15-0210
H50...	5.0	±1.2	1.05		GPN 15-0211
H75...	7.5		1.25		GPN 15-0212
TH30...	3.0	±0.5	0.60		GPN 15-0213
TH100...	10.0	±1.6	1.00		GPN 15-0214
TH120...	12.0		1.05		GPN 15-0215
(1) TH140...	14.0	±2.0	1.05		GPN 15-0238

Material
Matière
Werkstoff

Polychloropren/ Polychloroprene

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotés sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne Toleranzangaben :

Angle/ Winkel	
≤ 6	
≤ 30	
≤ 60	
≤ 120	
≤ 400	
≤ 1000	

PERFORMANCE SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

Ausdruck nur zur Information / Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierse partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn / Dessiné Par / Gezeichnet	Langeloh	11.02.15
Approved / Approuvé Par / Geprueft	Wulf	11.02.15

HellermannTyton

Manchester — Telephone: +44 (0) 161 945 4181, Facsimile: +44 (0) 161 947 2228
Trappes — Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00, Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60
Tornesch — Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1, Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale / Echelle / Maszstab: ·/·

Project Number / Numéro de projet / Projektnummer: **siehe Tabelle/ see table**

Title / Titre / Benennung: **Helsyn-Schlauch/-Tubing H... / TH...**

Drawing-No / Plan-No / Zeichnungs-Nr: **15-0206-002-CSG**

Format / D.Size: **A3**

Sheet / Page / Blatt: 1 / 1