



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288187338 | <b>Abmessung:</b>     | 100x44x22 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003322001   | <b>Gewicht:</b>       | 21 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8700 A FL     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030     |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

**Weblink**


[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8700\\_a\\_fl.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8700_a_fl.html)

Wera - 8700 A FL  
05003322001 - 4013288187338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklus Knarren Zubehör, 1/4"

## Wera Werkzeugfinder „Take it easy“



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbmarkierung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

## Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

## Extrem kurze Ausführung



Die Bitnüsse von Wera zeichnen sich durch eine besonders kurze Ausführung aus. Ideal für alle Anwendungen, wo der Arbeitsraum eng ist.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05003320001        | 0,8                                                                                      | 5,5                                                                                      | 28,0                                                                                     | 12,0                                                                                      | 11,0                                                                                       | 11,0                                                                                       |
| 05003321001        | 1,0                                                                                      | 5,5                                                                                      | 28,0                                                                                     | 12,0                                                                                      | 11,0                                                                                       | 11,0                                                                                       |
| <b>05003322001</b> | <b>1,2</b>                                                                               | <b>6,5</b>                                                                               | <b>28,0</b>                                                                              | <b>12,0</b>                                                                               | <b>11,0</b>                                                                                | <b>11,0</b>                                                                                |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8700\\_a\\_fl.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8700_a_fl.html)

Wera - 8700 A FL  
 05003322001 - 4013288187338

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)