

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



|                    |                      |                       |             |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288211972        | <b>Abmessung:</b>     | 108x40x7 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05022675001          | <b>Gewicht:</b>       | 40 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 950 SPKS Multicolour | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |                      | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100    |

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Abriebfeste Griffkennzeichnung

Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung. Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_spks\\_multicolour.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_spks_multicolour.html)

Wera - 950 SPKS Multicolour  
05022675001 - 4013288211972

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

### Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.



Winkelschlüssel aus rundem Material liegen besser in der Hand und machen langes und schmerzfreies Arbeiten möglich. Die Ummantelung aus Kunststoff sorgt zusätzlich für einen angenehmen Griff, gerade bei niedrigen Temperaturen.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_spks\\_multicolour.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_spks_multicolour.html)

Wera - 950 SPKS Multicolour  
05022675001 - 4013288211972

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

## Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkenzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | inch                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05022678001        | 1,5                                                                                 | 50                                                                                  | 14                                                                                  | 2                                                                                     | 9/16                                                                                  |
| 05022670001        | 2,0                                                                                 | 56                                                                                  | 16                                                                                  | 2 7/32                                                                                | 5/8                                                                                   |
| 05022671001        | 2,5                                                                                 | 63                                                                                  | 19                                                                                  | 2 1/2                                                                                 | 3/4                                                                                   |
| 05022672001        | 3,0                                                                                 | 71                                                                                  | 21                                                                                  | 2 3/4                                                                                 | 27/32                                                                                 |
| 05022673001        | 4,0                                                                                 | 80                                                                                  | 24                                                                                  | 3 1/8                                                                                 | 1                                                                                     |
| 05022674001        | 5,0                                                                                 | 90                                                                                  | 27                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 1 1/16                                                                                |
| <b>05022675001</b> | <b>6,0</b>                                                                          | <b>100</b>                                                                          | <b>31</b>                                                                           | <b>4</b>                                                                              | <b>1 1/4</b>                                                                          |
| 05022676001        | 8,0                                                                                 | 112                                                                                 | 37                                                                                  | 4 7/16                                                                                | 1 7/16                                                                                |
| 05022677001        | 10,0                                                                                | 125                                                                                 | 42                                                                                  | 5                                                                                     | 1 11/16                                                                               |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_spks\\_multicolour.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_spks_multicolour.html)

Wera - 950 SPKS Multicolour  
 05022675001 - 4013288211972

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)