

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



EAN:	4013288019288	Abmessung:	48x16x3 mm
Teilenr:	05024004001	Gewicht:	3 g
Artikel-Nr:	967 TORX®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_torx.html

Wera - 967 TORX®
05024004001 - 4013288019288

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Winkelschlüssel mit BlackLaser-Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
		mm	mm	inch	inch
05024001001	TX 6	42	16	1 5/8	5/8
05024002001	TX 7	48	16	1 7/8	5/8
05024003001	TX 8	48	16	1 7/8	5/8
05024004001	TX 9	48	16	1 7/8	5/8
05024005001	TX 10	51	17	2	21/32
05024008001	TX 15	54	18	2 1/8	23/32
05024010001	TX 20	57	19	2 1/4	3/4
05024012001	TX 25	60	20	2 3/8	25/32
05024013001	TX 27	64	21	2 1/2	27/32
05024015001	TX 30	70	24	2 3/4	1
05024020001	TX 40	76	26	3	1 1/32

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_torx.html

Wera - 967 TORX®

05024004001 - 4013288019288

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de