


Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



EAN:	4013288193711	Abmessung:	142x29x5 mm
Teilenr:	05024455001	Gewicht:	19 g
Artikel-Nr:	967 XL HF TORX®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung
- Zinkphosphatiert

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_xl_hf_torx.html

Wera - 967 XL HF TORX®
05024455001 - 4013288193711

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

Mit Haltefunktion für Innen
TORX® Schrauben

Größenkennzeichnung



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
		mm	mm	inch	inch
05024451001	TX 8	90	16	3 1/2	5/8
05024452001	TX 9	101	16	4	5/8
05024453001	TX 10	112	19	4 7/16	3/4
05024454001	TX 15	123	21	4 7/8	27/32
05024455001	TX 20	137	24	5 3/8	1
05024456001	TX 25	154	27	6 1/16	1 1/16
05024457001	TX 27	172	31	6 3/4	1 1/4
05024458001	TX 30	195	37	7 11/16	1 7/16
05024459001	TX 40	224	42	9	1 11/16

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_xl_hf_torx.html

Wera - 967 XL HF TORX®
 05024455001 - 4013288193711

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de