



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288196071 | <b>Abmessung:</b>     | 122x83x15 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05078603001   | <b>Gewicht:</b>       | 50 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 7770          | <b>Ursprungsland:</b> | TW           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079099     |

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_7770.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_7770.html)

Wera - 7770  
05078603001 - 4013288196071

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie Einsteckwerkzeuge

## Antrieb 9x12 mm



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

## Chrom-Vanadium





Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

## Mit Stiftsicherung



Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05078600001        | 7                                                                                 | 39,0                                                                              | 22,0                                                                              | 22,0                                                                                | 5,0                                                                                 |
| 05078601001        | 8                                                                                 | 39,0                                                                              | 22,0                                                                              | 22,0                                                                                | 5,0                                                                                 |
| 05078602001        | 9                                                                                 | 39,0                                                                              | 22,0                                                                              | 22,0                                                                                | 5,0                                                                                 |
| <b>05078603001</b> | <b>10</b>                                                                         | <b>39,0</b>                                                                       | <b>22,0</b>                                                                       | <b>22,0</b>                                                                         | <b>5,0</b>                                                                          |
| 05078604001        | 11                                                                                | 39,0                                                                              | 22,0                                                                              | 22,0                                                                                | 5,0                                                                                 |
| 05078605001        | 12                                                                                | 39,0                                                                              | 22,0                                                                              | 22,0                                                                                | 5,0                                                                                 |
| 05078606001        | 13                                                                                | 41,0                                                                              | 24,0                                                                              | 30,0                                                                                | 7,0                                                                                 |
| 05078607001        | 14                                                                                | 41,0                                                                              | 24,0                                                                              | 30,0                                                                                | 7,0                                                                                 |
| 05078608001        | 15                                                                                | 41,0                                                                              | 24,0                                                                              | 30,0                                                                                | 7,0                                                                                 |
| 05078609001        | 16                                                                                | 41,0                                                                              | 24,0                                                                              | 30,0                                                                                | 7,0                                                                                 |
| 05078610001        | 17                                                                                | 41,0                                                                              | 24,0                                                                              | 30,0                                                                                | 7,0                                                                                 |
| 05078611001        | 18                                                                                | 41,0                                                                              | 24,0                                                                              | 30,0                                                                                | 7,0                                                                                 |
| 05078612001        | 19                                                                                | 41,0                                                                              | 24,0                                                                              | 30,0                                                                                | 7,0                                                                                 |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_7770.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_7770.html)

Wera - 7770

05078603001 - 4013288196071

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)