


**3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl,
TX 20 x 137 mm
Winkelschlüssel für TORX® Schrauben**



EAN:	4013288207173	Abmessung:	142x6x29 mm
Teilenr:	05022684001	Gewicht:	20 g
Artikel-Nr:	3967 SXL HF TORX® Multicolour	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Extrem korrosionsgeschützt durch eisgehärtete Edelstahl-Ausführung
- Grifffreundliche Schlauchummantelung mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben. Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel, dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen. Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_3967_sxl_hf_torx_multicolour.html

Wera - 3967 SXL HF TORX® Multicolour
05022684001 - 4013288207173

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Edelstahlwinkelschlüssel



Edelstahlwinkelschlüssel mit der notwendigen Härte verhindern Fremdrost.

Mit Schlauchummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
		mm	mm	inch	inch
05022680001	TX 8	90	16	3 1/2	5/8
05022681001	TX 9	101	16	4	5/8
05022682001	TX 10	112	19	4 7/16	3/4
05022683001	TX 15	123	21	4 7/8	27/32
05022684001	TX 20	137	24	5 3/8	1
05022685001	TX 25	154	27	6 1/16	1 1/16
05022686001	TX 27	172	31	6 3/4	1 1/4
05022687001	TX 30	195	37	7 11/16	1 7/16
05022688001	TX 40	224	42	9	1 11/16

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_3967_sxl_hf_torx_multicolour.html

Wera - 3967 SXL HF TORX® Multicolour
05022684001 - 4013288207173

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de