



EAN:	4013288185303	Abmessung:	127x31x8 mm
Teilenr:	05024177001	Gewicht:	33 g
Artikel-Nr:	967 SL TORX® HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben an beiden Schenkeln sicher auf dem Werkzeug gehalten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.



Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024177001 - 4013288185303

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

Das TORX® HF Profil



Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben




Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
		mm	mm	inch	inch
05024170001	TX 8	76	16	3	5/8
05024171001	TX 9	79	16	3 1/8	5/8
05024172001	TX 10	85	17	3 1/4	21/32
05024173001	TX 15	90	18	3 1/2	23/32
05024174001	TX 20	96	19	3 3/4	3/4
05024175001	TX 25	104	21	4 1/8	27/32
05024176001	TX 27	112	22	4 7/16	29/32
05024177001	TX 30	122	24	4 13/16	1
05024178001	TX 40	132	27	5 3/16	1 1/16

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024177001 - 4013288185303

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de