



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288196651 | <b>Abmessung:</b>     | 122x83x22 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05078699001   | <b>Gewicht:</b>       | 158 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 7781          | <b>Ursprungsland:</b> | TW           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079099     |

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_7781.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_7781.html)

Wera - 7781  
05078699001 - 4013288196651

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie Einsteckwerkzeuge

## Antrieb 14x18 mm



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

## Chrom-Vanadium



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

## Mit Stiftsicherung



Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05078690001        | 13                                                                                | 62,0                                                                              | 37,0                                                                              | 30,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05078691001        | 14                                                                                | 62,0                                                                              | 37,0                                                                              | 30,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05078692001        | 15                                                                                | 62,0                                                                              | 37,0                                                                              | 30,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05078693001        | 16                                                                                | 64,0                                                                              | 39,0                                                                              | 28,0                                                                                | 12,0                                                                                |
| 05078694001        | 17                                                                                | 64,0                                                                              | 39,0                                                                              | 28,0                                                                                | 12,0                                                                                |
| 05078695001        | 18                                                                                | 64,0                                                                              | 39,0                                                                              | 28,0                                                                                | 12,0                                                                                |
| 05078696001        | 19                                                                                | 64,0                                                                              | 39,0                                                                              | 28,0                                                                                | 12,0                                                                                |
| 05078697001        | 21                                                                                | 64,0                                                                              | 39,0                                                                              | 28,0                                                                                | 12,0                                                                                |
| 05078698001        | 22                                                                                | 64,0                                                                              | 39,0                                                                              | 28,0                                                                                | 12,0                                                                                |
| <b>05078699001</b> | <b>24</b>                                                                         | <b>64,0</b>                                                                       | <b>39,0</b>                                                                       | <b>28,0</b>                                                                         | <b>12,0</b>                                                                         |
| 05078700001        | 27                                                                                | 81,0                                                                              | 56,0                                                                              | 53,0                                                                                | 21,0                                                                                |
| 05078701001        | 30                                                                                | 81,0                                                                              | 56,0                                                                              | 53,0                                                                                | 21,0                                                                                |
| 05078702001        | 32                                                                                | 81,0                                                                              | 56,0                                                                              | 53,0                                                                                | 21,0                                                                                |
| 05078703001        | 34                                                                                | 81,0                                                                              | 56,0                                                                              | 53,0                                                                                | 21,0                                                                                |
| 05078704001        | 36                                                                                | 81,0                                                                              | 56,0                                                                              | 53,0                                                                                | 21,0                                                                                |
| 05078705001        | 41                                                                                | 81,0                                                                              | 56,0                                                                              | 53,0                                                                                | 21,0                                                                                |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_7781.html](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_7781.html)

Wera - 7781

05078699001 - 4013288196651

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)