

Bits für Innenvierkant-Schrauben



EAN:	4013288030306	Abmessung:	50x7x6 mm
Teilenr:	05060170001	Gewicht:	11 g
Artikel-Nr:	868/4 Square-Plus	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innenvierkantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innenvierkant-schrauben_868_4_square-plus.html

Wera - 868/4 Square-Plus
05060170001 - 4013288030306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für Innenvierkant-Schrauben

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
		mm	inch	mm
05060150001	# 00	50	2	3,5
05060155001	# 0	50	2	3,5
05060160001	# 1	50	2	4,5
05060180001	# 1	70	2 3/4	4,5
05134800001	# 1	89	3 1/2	4,5
05134805001	# 1	152	6	4,5
05060165001	# 2	50	2	6,0
05060182001	# 2	70	2 3/4	6,0
05134801001	# 2	89	3 1/2	6,0
05134806001	# 2	152	6	6,0
05060170001	# 3	50	2	6,0
05060184001	# 3	70	2 3/4	6,0
05134802001	# 3	89	3 1/2	6,0
05134807001	# 3	152	6	6,0
05060175001	# 4	50	2	8,0

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innenvierkant-schrauben_868_4_square-plus.html

Wera - 868/4 Square-Plus
 05060170001 - 4013288030306

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de