



EAN:	4013288014955	Abmessung:	70x7x6 mm
Teilenr:	05060027001	Gewicht:	11 g
Artikel-Nr:	855/4 Z PZ	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Bial, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_pozidriv-schrauben_855_4_z_pz.html

Wera - 855/4 Z PZ
05060027001 - 4013288014955

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
			mm	inch	mm
05060027001	PZ 1		70	2 3/4	4,5
05060029001	PZ 1		89	3 1/2	4,5
05060031001	PZ 1		127	5	4,5
05060030001	PZ 1		152	6	4,5
05060033001	PZ 2		70	2 3/4	6,0
05060035001	PZ 2		89	3 1/2	6,0
05060037001	PZ 2		110	4 3/8	6,0
05060036001	PZ 2		127	5	6,0
05060038001	PZ 2		152	6	6,0
05060041001	PZ 3		70	2 3/4	-
05060043001	PZ 3		89	3 1/2	-
05060045001	PZ 3		110	4 3/8	-
05060047001	PZ 3		152	6	-

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_pozidriv-schrauben_855_4_z_pz.html

Wera - 855/4 Z PZ

05060027001 - 4013288014955

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de