



EAN:	4013288156686	Abmessung:	25x7x6 mm
Teilenr:	05380106001	Gewicht:	5 g
Artikel-Nr:	842/1 Z	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innensechskantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Sechskant-Kugelpf für Arbeiten in schwierigen Einbaulagen
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Leclercx, Metabo

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_842_1_z.html

Wera - 842/1 Z
05380106001 - 4013288156686

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kugelpopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm	inch	mm	inch
05056350001	2,5		25	1
05056352001	3,0		25	1
05056354001	4,0		25	1
05056356001	5,0		25	1
05056358001	6,0		25	1
05380103001		3/32"	25	1
05380104001		7/64"	25	1
05380105001		1/8"	25	1
05380106001		9/64"	25	1
05380107001		5/32"	25	1
05380108001		3/16"	25	1
05380109001		7/32"	25	1
05380110001		1/4"	25	1

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_842_1_z.html

Wera - 842/1 Z
 05380106001 - 4013288156686

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de