



EAN:	4013288031181	Abmessung:	35x9x9 mm
Teilenr:	05066330001	Gewicht:	13 g
Artikel-Nr:	867/1 TORX®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecloux, Metabo

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_1_torx.html

Wera - 867/1 TORX®
05066330001 - 4013288031181

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX® Schrauben

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
			mm	inch	mm
05135140001	TX 1		25	1	1,5
05135141001	TX 2		25	1	1,5
05135142001	TX 3		25	1	2,0
05135143001	TX 4		25	1	2,0
05066492001	TX 5		25	1	3,0
05066493001	TX 6		25	1	3,0
05066494001	TX 7		25	1	3,0
05066495001	TX 8		25	1	3,0
05066496001	TX 9		25	1	3,0
05066485001	TX 10		25	1	4,0
05066486001	TX 15		25	1	4,0
05066487001	TX 20		25	1	5,0
05066488001	TX 25		25	1	5,0
05066489001	TX 27		25	1	6,0
05066490001	TX 30		25	1	6,0
05066491001	TX 40		25	1	-
05066325001	TX 45		35	1 3/8	8,0
05066330001	TX 50		35	1 3/8	9,0
05066335001	TX 55		35	1 3/8	12,0

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_1_torx.html

Wera - 867/1 TORX®

05066330001 - 4013288031181

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de