

Zestaw wkręтакów 454/10 HF Set Imperial 1 Wkrętaski z rękojeścią poprzeczną Hex-Plus, z funkcją przytrzymywania, calowe, 10 część
Seria 400 z rękojeścią "T"



EAN:	4013288214836	Wymiar:	274x240x67 mm
Numer części:	05023451001	Waga:	1230 g
Numer artykułu:	454/10 HF Set Imperial 1	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Wkrętaski z rękojeścią poprzeczną do przenoszenia wyjątkowo wysokich momentów dokręcania i luzowania
- Ergonomicznie ukształtowana 2-komponentowa rękojeść z wgłębieniami na palce i przyjemną w dotyku powierzchnią zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i pracę bez uczucia zmęczenia
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Krótkie ramię umożliwia przenoszenie bardzo wysokich momentów obrotowych dzięki efektowi dźwigni uzyskanemu za pomocą długiego ramienia
- Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu dla bezpiecznego przytrzymywania śruby na narzędziu

Wkrętaski z rękojeścią poprzeczną: idealny kształt rękojeści umożliwia przenoszenie wyjątkowo wysokich momentów dokręcania i luzowania. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść wypełnia całą dłoń, a miękkie, zaokrąglone zagłębienia stanowią wsparcie dla palców. Kontakt całej powierzchni dłoni z rękojeścią eliminuje straty siły tarcia. Z funkcją przytrzymywania dla bezpiecznego przytrzymywania śrub i wkrętaski z gniazdem sześciokątnym na narzędziu. Powierzchnia poddana specjalnej obróbce zapewnia wysoką ochronę antykorozyjną i optymalne dopasowanie do gniazda śrub i wkrętaski.

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_454_10_hf_set_imperial_1.html

Wera - 454/10 HF Set Imperial 1
05023451001 - 4013288214836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw wkrętek 454/10 HF Set Imperial 1 Wkrętaki z rękojeścią poprzeczną Hex-Plus, z funkcją przytrzymywania, stalowe, 10 części
Seria 400 z rękojeścią "T"



Zawartość zestawu:

Wkrętak sześciokątny Hex-Plus z rękojeścią poprzeczną 454 Imperial, stalowy, 3/32" x 150 mm



05023357001	1x	3/32" x 150 mm
05023358001	1x	7/64" x 150 mm



Wkrętak sześciokątny Hex-Plus z rękojeścią poprzeczną i funkcją przytrzymywania 454 HF, stalowy, 1/8" x 150 mm



05023359001	1x	1/8" x 150 mm
05023360001	1x	9/64" x 150 mm
05023361001	1x	5/32" x 150 mm
05023362001	1x	3/16" x 150 mm
05023363001	1x	7/32" x 150 mm
05023364001	1x	1/4" x 150 mm
05023365001	1x	5/16" x 150 mm
05023366001	1x	3/8" x 150 mm



Wieszak do wkrętek Kraftform, 190 x 50 mm

05134001001	2x	190 x 50 mm
-------------	----	-------------



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_454_10_hf_set_imperial_1.html

Wera - 454/10 HF Set Imperial 1
05023451001 - 4013288214836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw wkrętek 454/10 HF Set Imperial 1 Wkrętaki z rękojeścią poprzeczną Hex-Plus, z funkcją przytrzymywania, calowe, 10 części
Seria 400 z rękojeścią "T"




**Ergonomiczna,
2-komponentowa rękojeść
poprzeczna**



Ergonomicznie ukształtowana 2-komponentowa rękojeść poprzeczna z wgłębieniami na palce i przyjemną w dotyku powierzchnią zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i pracę bez uczucia zmęczenia.

Profil TORX® HF




W przypadku montażu lub demontażu w wąskich przestrzeniach (np. w komorze silnika) nie ma możliwości przytrzymania śruby ręką na trzpieniu wkrętaka. Często zdarza się, że śruba spadnie. Wówczas musimy jej długo szukać, bądź też nie uda się jej odnaleźć w ogóle, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF z funkcją przytrzymywania posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia do gniazda śruby, umożliwia pewne przytrzymanie śruby na narzędziu.

Dodatkowe ramię



Dodatkowe krótkie ramię z boku rękojeści umożliwia przenoszenie bardzo wysokich momentów obrotowych przy użyciu długiego ramienia jako dźwigni.

**Przenoszenie wysokich
wartości momentu obrotowego**



Sposób trzymania, w którym oś trzpienia stanowi przedłużenie przedramienia, umożliwia przenoszenie wyjątkowo wysokich wartości momentu obrotowego.

**Ochrona przed korozją i
dokładność pasowania**




Specjalna powłoka zapewnia trzpieniom wysoki poziom ochrony antykorozyjnej. Jednocześnie możliwe jest optymalne pasowanie w gnieździe śruby.

**System wyszukiwania Take it
easy**



Wkrętaki z oznaczeniem "Take it easy" ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

**Z praktycznym wieszakiem z
tworzywa sztucznego**



Z praktycznym wieszakiem do przejrzystego przechowywania narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_454_10_hf_set_imperial_1.html

Wera - 454/10 HF Set Imperial 1
05023451001 - 4013288214836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de