

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 części

Kraftform Kompakt z grzechotką. - Precyzyjna praca dzięki drobnym zębom.



EAN:	4013288155306	Wymiar:	190x135x55 mm
Numer części:	05051041001	Waga:	545 g
Numer artykułu:	KK 60 RA Imperial	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do zastosowania ręcznego i maszynowego
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z grzechotką
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami zapewnia mały kąt pracy; przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, blokada, lewo)
- Maksymalny moment obrotowy nawet 50 Nm

17-częściowy zestaw z końcówkami 89 mm w praktycznym etui. Z rękojeścią 816 RA z funkcją grzechotki: grzechotka drobnozębna z niewielkim kątem pracy zapadki, pierścieni umożliwiający zmianę kierunku pracy (prawo-lewo z blokadą w środkowym położeniu), maksymalny moment obrotowy 50 Nm. Uchwyt sześciokątny 1/4" z technologią Rapidaptor do pracy bez uczucia zmęczenia i szybkiej wymiany końcówek, magnetyczny. Przeznaczony również do bezpośredniego zastosowania na maszynie.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 część

Kraftform Kompakt z grzechotką. - Precyzyjna praca dzięki drobnym zębom.



Zawartość zestawu:

816 RA Wkrętak z grzechotką, 1/4" x 142 mm



05051461001

1x 1/4" x 142 mm



851/4 Z, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001

1x PH 3 x 89 mm



867/4 Z TORX® B0 z otworem, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm



800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z, 3/32" x 89 mm



05059661001

1x 3/32" x 89 mm

05059663001

1x 1/8" x 89 mm

05059665001

1x 5/32" x 89 mm

05059666001

1x 3/16" x 89 mm



868/4 Square-Plus, # 1 x 89 mm



05134800001

1x # 1 x 89 mm

05134801001

1x # 2 x 89 mm

05134802001

1x # 3 x 89 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt z grzechotką. - Precyzyjna praca dzięki drobnym zębom.

816 RA Wkrętak z grzechotką



Wkrętak z grzechotką, mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami i niewielkim kątem pracy, przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, zablokowany, lewo), przeniesienie momentów obrotowych do 50 Nm; uchwyt sześciokątny 1/4" z systemem Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek, z magnesem, do sześciokątnych grotów 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Precyzyjny montaż



Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania blokady w pozycji środkowej na potrzeby precyzyjnego montażu bez konieczności każdorazowej zmiany kierunku dokręcania. Blokada w pozycji środkowej umożliwia precyzyjny montaż.

Zmiana kierunku pracy



Ergonomiczny przełącznik zmiany kierunku pracy.

Drobne uzębienie



Precyzyjna praca dzięki drobnym zębom. robna podziałka z 44 zębami. Duża oszczędność czasu podczas prac montażowych.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkocucującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

Szybka wymiana



Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html

Wera - KK 60 RA Imperial
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de