



Keine Ausbrüche

Einzigartige Schneidengeometrie verhindert ein Ausbrechen der Hohlräume

No breakoffs

Unique cutting geometry prevents cavities from breaking off

Sin requibrado

La geometría de corte exclusiva impide la rotura de los huecos

Perfekter Dübelhalt

Durch geometrisch exakte Löcher wird ein perfekter Dübelhalt garantiert

Perfect dowel hold

Geometrically exact holes guarantee perfect hold of dowel

Sujeción perfecta del taco

Sujeción perfecta del taco garantizada gracias a los orificios con geometría exacta

Optimale Bohrleistung für Hohlziegeln

Bruchsicheres Drehbohren für exakte Löcher

Optimal drilling performance for cavity bricks

Shatter-proof rotary drilling for precise holes

Capacidad de perforación óptima para ladrillos huecos

Taladrado rotativo resistente a las roturas para agujeros exactos



alpen *drill better.*

D Hartmetall-Hohlziegelbohrer mit zylindrischem Schaft

Einsatzbereich:

Spezialbohrer zum bruchsicheren Drehbohren von Hohlziegeln. Durch einzigartige Schneidengeometrie wird ein Ausbrechen der Hohlräume verhindert und somit ein sicherer Dübelhalt gewährleistet.

E Tungsten carbide cavity brick drill bits with cylindrical shank

Range of application:

Special drill bits for shatter-proof rotary drilling of cavity bricks. The unique cutting geometry prevents the cavities from breaking and thereby ensures a secure dowel hold.

ES Broca de metal duro para ladrillos huecos con eje cilíndrico

Ámbito de aplicación:

Broca especial para el taladrado rotativo resistente a las roturas de ladrillos huecos. Gracias a la geometría de corte exclusiva se impide la rotura de los huecos y, por lo tanto, se garantiza una sujeción segura de la espiga.



Bruchsicheres Bohren / Für perfekten Dübelhalt
Shatter-proof drilling / secure dowel hold
Taladro a prueba de rotura / Para una sujeción de espigas perfecta



Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff
Optimum drilling performance thanks to a special point shape
Óptima potencia de taladrado gracias a su punta afilada especial



Sicher
Secure
Segura



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	Code 352 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
4,00	5/32	75	39	0035200400100	1	10
5,00	3/16	85	39	0035200500100	1	10
6,00	15/64	100	54	0035200600100	1	10
8,00	5/16	120	80	0035200800100	1	10
10,00	3/8	120	80	0035201000100	1	10

Profi Ziegel PZ 5



5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid.
Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico
Art.-Nr. 0000200705100

Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
Profi Ziegel	
Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00	1

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro



Spezialbohrer
special drill bit
broca especial