



A




B



C



D



E



A

No. MBS16 Handy Reparatur Set 17-tlg. / mobile phone repair set 17 pcs.

Hochwertiges 17-tlg. Reparatur Set für Handys, Computer, Tablet PCs, Brillen, Uhren usw. mit umfangreicher Ausstattung. Inkl. 2 Hebelwerkzeugen aus PP, 1 Dreieckheber aus ABS und 1 Sauger aus transparentem PVC. In praktischer Kassette mit Metallhalter. Bitlänge 45 mm.

17 pcs. quality repair set for mobile phones, computer, tablet pc, eyeglasses and watches with comprehensive equipment. With 2 pry tools made of PP, 1 triangle paddle made of ABS, 1 sucker pick made of clear PVC. With metal holder in a practical cartridge. Bit length 45 mm.

Schlitz / slotted 1.0 / 2.0 mm

Kreuzschlitz Philips / cross point philips 000 / 00 / 0

T-Profil / t-profile T2 / T3 / T5 / T6

Pentalobe / pentalobe P0.8 / P1.2 Passend für Apple Produkte / suitable for Apple products

Tri Wing / tri wing 2.6

B

No. 266-1PL Pentalobe Schraubendreher / pentalobe screwdriver

Pentalobe Schraubendreher 1PLx40 zum Öffnen von Spezialschrauben. Passend für Apple Produkte.

Pentalobe screwdriver 1PLx40 to open special screws. Suitable for Apple products.

C

No. MBS12 Mini Bit Flexi Dreher / mini bit flexi screwdriver

Mini Bit Schraubendreher mit flexiblem Schaft, welcher auch starr fixiert werden kann. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Praktische Aufbewahrung der doppelseitigen Bits im Schaft.

Mini bit screwdriver with flexible shaft which can also be rigidly fixed. For works on difficult accessible places. Storage for the double-sided bits in the handle.

Schlitz / slotted 2.0 / 2.5 / 3.0 mm

Kreuzschlitz Philips / cross point philips 00 / 0 / 1

Sechskant / hexagon 0.9 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm

T-Profil / t-profile T5 / T6

D

No. MBS18 Mini Bit Set 18-tlg. / mini bit set 18 pcs.

Mini Bit Set mit 18 extra langen 4 mm Mini Bits. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. In praktischer Kassette mit Metallhalter. Bitlänge 45 mm.

Mini bit set with 18 extra long 4 mm mini bits can be used for works on difficult accessible places. With metal holder in a practical cartridge. Bit length 45 mm.

Schlitz / slotted 1.0 / 2.0 / 3.0 mm

Kreuzschlitz Philips / cross point philips 000 / 00 / 0

Kreuzschlitz Pozidrive / cross point pozidrive 0 / 1

Sechskant / hexagon 0.7 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm

T-Profil / t-profile T4 / T5 / T6 / T7

E

No. MBS20 Mini Bit Set 20-tlg. / mini bit set 20 pcs.

Praktisches und handliches Mini Bit Set mit den 20 wichtigsten 4 mm Mini Bits. Ideal für unterwegs durch abnehmbaren Aufhänger. Bithalter aus Metall. Bitlänge 28 mm. Maße ohne Aufhänger 110 x 53 x 20 mm. Passt in jede Hosentasche.

Mini bit set with the 20 most important 4 mm mini bits. Metal holder in a practical and handy cartridge for on the go. Bit length 28 mm. Measures without hanger 110 x 53 x 20 mm. Suitable for each pocket.

Schlitz / slotted 1.0 / 2.0 / 3.0 mm

Kreuzschlitz Philips / cross point philips 000 / 00 / 0

Kreuzschlitz Pozidrive / cross point pozidrive 0 / 1

Sechskant / hexagon 0.7 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm

T-Profil / t-profile T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9