

CATIA V5	Revision level Indice Aenderungsstand <table><tr><td>Drawing Dessin Zeichnung</td><td>Part Pièce Solid</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr></table>		Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid	1	0	2	1	Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung <table><tr><td>Zeichnung gemaess Group Standard angepasst und Rahmen neu</td><td>Mueller</td><td>07.07.00</td><td>bma</td><td>07.07.00</td></tr><tr><td>Wechsel des CAD-Systems; Masz 1.1 ±0.2 war 1.2 ±0.2; Bennennung war T30RHR-N46</td><td>Czepat</td><td>12.03.08</td><td>Schiwek</td><td>12.03.08</td></tr></table>		Zeichnung gemaess Group Standard angepasst und Rahmen neu	Mueller	07.07.00	bma	07.07.00	Wechsel des CAD-Systems; Masz 1.1 ±0.2 war 1.2 ±0.2; Bennennung war T30RHR-N46	Czepat	12.03.08	Schiwek	12.03.08	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid																							
1	0																							
2	1																							
Zeichnung gemaess Group Standard angepasst und Rahmen neu	Mueller	07.07.00	bma	07.07.00																				
Wechsel des CAD-Systems; Masz 1.1 ±0.2 war 1.2 ±0.2; Bennennung war T30RHR-N46	Czepat	12.03.08	Schiwek	12.03.08																				
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø -																								
Tensile Force Tension mini.de serrage Schlaufenzugkraft min. 135N																								
Hole Size Trou Ø Loch Ø -																								
Epaisseur Support Blechdicke -																								
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø 1.5 - 35mm																								
Material Matière Werkstoff PA4.6																								
Nur zur Information, wird vom Aenderungsdienst nicht erfasst. For information only, not subject to alteration service.																								
Tolerances Dimension without tolerances details to: Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach: DIN 16901 / 140	The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet Approved Approuvé Par Geprueft	Mi Suck	11.09.95 11.09.95	Scale Echelle Maszstab 1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer -																		
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION		HellermannTyton Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400				Title Titre Benennung Kabelbinder / Cable Tie T30R-PA46 2		Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr 14.1232	Format D.Size A3 Sheet Page Blatt 1 / 1															