



Qoltec Automatyczny stabilizator napięcia AVR 1000VA

Kod produktu: 50723

Automatyczny stabilizator napięcia AVR, zwiększa lub zmniejsza napięcie wyjściowe w celu dostosowania go do poziomu operacyjnego podłączonych urządzeń, aby zapewnić im bezawaryjne działanie.

Umożliwia poprawę parametrów napięcia podawanego m.in.: z sieci lokalnej lub z agregatu prądotwórczego.

Wyposażony w funkcję ochrony przeciwzwarciowej.

Bezpieczna i stabilna praca



Wielu z nas korzysta z agregatów prądotwórczych. Zasilamy nimi narzędzia wykorzystywane w ogrodzie, na budowie, w garażu, jak również food trucki, czy przyczepy kampingowe. Użyjemy ich w każdym miejscu, gdzie nie mamy dostępu do gniazda sieci elektrycznej lub otrzymywany prąd jest mało stabilny. Jeżeli Twój agregat nie jest wyposażony w automatyczny stabilizator napięcia (AVR), Twoje urządzenia są narażone na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia. Idealnym rozwiązaniem jest urządzenie marki Qoltec, które zadba o stabilne napięcie i prawidłową pracę zasilanych urządzeń.

Ochrona dla twoich urządzeń



Wybierając nasze rozwiązanie oferujemy:

- połączenie funkcji stabilizatora napięcia oraz urządzenia przeciwprzepięciowego,
- **funkcja opóźnienia**,
- stabilizator jest wyposażony w specjalistyczną **funkcję ochrony przeciwzwarcowej**,
- ochronę przed wahaniami napięć, **utrzymanie stabilnego napięcia 230V**
- pewność, że **przy zbyt wysokim napięciu stabilizator odłączy urządzenie od sieci**, odcinając zasilanie wejściowe,
- wbudowany **wyświetlacz LCD**, który pozwoli na odczyt parametrów,
- kompaktowe wymiary i **wbudowany uchwyt**, dzięki którym możesz zabrać ze sobą urządzenie w dowolne miejsce.

Funkcja opóźnienia



Stabilizator został **wyposażony w funkcję opóźnienia**. Domyślny czas opóźnienia wynosi **6 sekund**. Funkcja ta jest przydatna w przypadku produktów z silnikami i sprężarkami, aby zapobiec i uchronić urządzenie przed uszkodzeniem z powodu częstego włączania urządzenia zaraz po jego wyłączeniu. Maksymalny czas opóźnienia wynosi **180 sekund**.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas stabilizatorów napięcia objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Typ	Jednofazowy
Moc	1000 VA/ 800 W
Transformator	Toroidalny
Współczynnik mocy	0.8
Zakres regulacji napięcia wejściowego	100 - 280 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość wyjściowa	Zsynchronizowana z częstotliwością wejściową (50-60 Hz)
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Dokładność wyjścia	10%
Sprawność	>95%
Ekran LCD	Tak
Wybierany czas opóźnienia	6 sekund/ 180 sekund
Kabel zasilający	1 X Wtyczka UE
Złącza	Nie
Gniazda	1 x SCHUKO
Stopień ochrony	IP20
Hałas	<65dB (w odległości 1m)
Zastosowanie	Ochrona urządzeń przed zakłóceniami z sieci
Zabezpieczenia	- Przeciwpzepięciowe - Przeciwwzrariowe - Przed przegrzaniem
System chłodzenia	Chłodzenie pasywne
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +40°C
Wilgotność względna przechowywania	Max 95 % bez kondensacji
Kolor	Szary
Kolor obudowy	Szary
Wymiary	230 x 140 x 130 mm
Zawartość opakowania	Automatyczny stabilizator napięcia AVR Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania	173 mm
Szerokość opakowania	270 mm
Wysokość opakowania	160 mm
Waga netto	2,990 kg
Waga brutto	3,100 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878507231