

9723 Wkładka piankowa z kluczami trzpieniowymi nasadowymi Zyklop 3/8" B, Set 1, 22 część
Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



EAN: 4013288225313

Numer części: 05150113001

Numer artykułu: 9723

Wymiar: 405x185x55 mm

Waga: 1498 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041200

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Klucze nasadowe z grotem do mocowania manualnego lub maszynowego
- 10 kluczy trzpieniowych nasadowych z funkcją przytrzymywania do śrub i wkrętów z gniazdem TORX®, 11 kluczy trzpieniowych nasadowych do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym, adapter Zyklop z uchwytem szybko mocującym do bitów 1/4"
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Trwała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w 21 kluczy trzpieniowych nasadowych Wera 3/8" i 1 adapter z uchwytem szybko mocującym do bitów 1/4".

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9723.html

Wera - 9723

05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Bezpieczne przechowywanie i
szybki przegląd zawartości**



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłane rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

**Dwukolorowa wkładka
piankowa**




Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

**Klucze nasadowe z grotami do
śrub TORX®, z funkcją
przytrzymywania**



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

**Klucze nasadowe z grotami do
śrub z gniazdem
sześciokątnym, z funkcją
przytrzymywania**



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9723.html

Wera - 9723

05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklus), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklus z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklus).

Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9723.html

Wera - 9723
05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9723 Wkładka piankowa z kluczami trzpieniowymi nasadowymi Zyklop 3/8" B, Set 1, 22 część
Wkładki piankowe do wózka warsztatowego



Zawartość zestawu:

8784 B1 Adapter Zyklop, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm



05003590001

1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



8767 B HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 3/8" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 15 x 35 mm



05003060001

1x TX 15 x 35 mm

05003061001

1x TX 20 x 35 mm

05003062001

1x TX 25 x 35 mm

05003063001

1x TX 25 x 107 mm

05003064001

1x TX 27 x 35 mm

05003065001

1x TX 27 x 107 mm

05003066001

1x TX 30 x 35 mm

05003067001

1x TX 30 x 107 mm

05003068001

1x TX 40 x 35 mm

05003069001

1x TX 40 x 107 mm

8740 B HF Klucz nasadowy Zyklop 3/8" do śrub z gniazdem sześciokątnym HF z funkcją przytrzymywania, 4 x 35 mm



05003031001

1x 4 x 35 mm

05003032001

1x 4 x 107 mm

05003033001

1x 5 x 35 mm

05003034001

1x 5 x 107 mm

05003035001

1x 6 x 35 mm

05003036001

1x 6 x 107 mm

05003037001

1x 7 x 38.5 mm

05003039001

1x 8 x 38.5 mm

05003040001

1x 8 x 100 mm

05003043001

1x 10 x 38.5 mm

05003044001

1x 10 x 100 mm

9823 Wkładka piankowa z kluczami trzpieniowymi nasadowymi Zyklop B 3/8", Set 1, pusta, 172 x 30 x 392 mm

05137323001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9723.html

Wera - 9723

05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de