

Kraftform Kompakt VDE

EAN:	4013288228581	Wymiar:	157x11x11 mm
Numer części:	05006516001	Waga:	20 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TIE	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Wymienny trzpień Kraftform Kompakt VDE do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym PlusMinus
- Zredukowana średnica trzpienia i zintegrowana izolacja
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Końcówka Black Point gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu i optymalną odporność na korozję
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trzpień VDE do rękojeści/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt. Połączenie profilu z nacięciem prostym (z rowkiem) i Phillips, stosowanego przede wszystkim w zaciskach szeregowych, skrzynkach bezpieczników, przełącznikach i przekaźnikach. Błyskawiczna wymiana trzpienia bez użycia specjalnych narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Zredukowana średnica trzpienia ze zintegrowaną izolacją ochronną umożliwia dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda śruby oraz zwiększoną odporność na korozję. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru. Sześciokątny profil zabezpieczający przed przypadkowym stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy.

**Link**

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_62_is_ph_s_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TIE
05006516001 - 4013288228581

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE



Trzpień wymienny o długości 157 mm pasują do rękojeści z uchwytem trzpieni Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i oraz 817 VDE.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE




System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus




Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przełącznikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Wymienne trzpień Kraftform Kompakt VDE o zredukowanej średnicy




Izolowane, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy




Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczeniem rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

Szybkie pokręcanie



Dłoń można wygodnie oprzeć na zaokrąglonej tylnej części trzpienia wymiennego. Umożliwia to szybkie pokręcanie i przyspiesza pracę.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_62_is_ph_s_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TiE
05006516001 - 4013288228581

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



mm



inch

05006516001	# 1	157	6 3/16"
05006517001	# 2	157	6 3/16"

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_62_is_ph_s_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S TiE
05006516001 - 4013288228581

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de