

Kraftform Kompakt VDE



EAN: 4013288228604 **Wymiar:** 157x7x7 mm
Numer części: 05006518001 **Waga:** 12 g
Numer artykułu: Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE **Kraj pochodzenia:** CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Wymienny trzpień Kraftform Kompakt VDE do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Narzędzia z profilem Hex-Plus (zapobiegającym zaokrągleniu gniazda śruby z gniazdem sześciokątnym)
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Końcówka Black Point gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu i optymalną odporność na korozję
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trzpień VDE do rękojeści/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt. Błyskawiczna wymiana trzpienia bez użycia specjalnych narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Profil Hex-Plus zapobiega odkształceniu gniazda śruby. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda śruby oraz zwiększoną odporność na korozję. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru. Sześciokątny profil zabezpieczający przed przypadkowym stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE




Trzpień wymienny o długości 157 mm pasują do rękojeści z uchwytem trzpieni Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i oraz 817 VDE.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE




System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy




Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczeniem rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

Szybkie pokręcanie



Dłoń można wygodnie oprzeć na zaokrąglonej tylnej części trzpienia wymiennego. Umożliwia to szybkie pokręcanie i przyspiesza pracę.

Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm	 inch
05006518001	2,5	157	6 3/16"
05006519001	3,0	157	6 3/16"
05006520001	4,0	157	6 3/16"
05006521001	5,0	157	6 3/16"
05006522001	6,0	157	6 3/16"

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de