

Kraftform Kompakt VDE



EAN: 4013288228659 **Wymiar:** 157x12x12 mm
Numer części: 05006523001 **Waga:** 12 g
Numer artykułu: Kraftform Kompakt VDE 65 i **Kraj pochodzenia:** CZ
TiE
Numer taryfy celnej: 82054000



- Wymienny trzpień Kraftform Kompakt VDE do wkrętów z gniazdem Pozidriv
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Końcówka Black Point gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu i optymalną odporność na korozję
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trzpień VDE do rękojeści z uchwytem trzpieni/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt. Błyskawiczna wymiana trzpienia bez użycia specjalnych narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Końcówka Black Point zapewnia dokładne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby oraz zwiększoną odporność na korozję. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru. Sześciokątny profil zabezpieczający przed przypadkowym stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 i TiE
05006523001 - 4013288228659

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE




Trzpień wymienny o długości 157 mm pasują do rękojeści z uchwytem trzpieni Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i oraz 817 VDE.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE




System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczeniem rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

Szybkie pokręcanie



Dłoni można wygodnie oprzeć na zaokrąglonej tylnej części trzpienia wymiennego. Umożliwia to szybkie pokręcanie i przyspiesza pracę.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 i TiE
05006523001 - 4013288228659

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



mm



inch

05006523001	PZ 0	157	6 3/16"
05006524001	PZ 1	157	6 3/16"
05006525001	PZ 2	157	6 3/16"