



EAN:	4013288229656	Wymiar:	190x90x60 mm
Numer części:	05006630001	Waga:	330 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Rękojeść z uchwytem trzpieni Kraftform 3817 VDE z izolacją VDE i zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Trzpień wymienny VDE (długość 157 mm) z praktyczną funkcją pokręcania, zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Trzpień wymienny ze stali nierdzewnej VDE, część trzpieni ze zredukowaną średnicą, testowane pojedynczo
- Trzpień ze stali nierdzewnej zapobiegające powstawaniu korozji nalotowej
- Twardość i wytrzymałość uzyskana w procesie hartowania w piecach próżniowych
- Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 10 000 V
- W wytrzymałym etui
- Kompatybilne z systemem Wera2go

1 rękojeść z uchwytem na trzpień wymienny Kraftform 3817 VDE do ergonomicznej pracy. 7 wymiennych trzpieni ze stali nierdzewnej VDE ze zredukowaną średnicą (IS) umożliwia dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych; Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczenie rozmiaru ułatwiają i przyspieszają odnajdywanie właściwego narzędzia. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Narzędzia Wera ze stali nierdzewnej są poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych i odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych. W wytrzymałym etui do mocowania na pasku. Dzięki rzepom nadaje się do montażu na ścianie, półce, wózku warsztatowym i jest kompatybilny z systemem Wera 2go.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_8_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kompaktowa seria Kraftform wyróżnia się niewielką wagą, nie zajmuje dużo miejsca i charakteryzuje się dużą elastycznością zastosowania dzięki wymiennym trzpieniom.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE




System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!



Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej! Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej eliminują ryzyko powstawania nieestetycznej korozji nalotowej.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy




Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczenie rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Indywidualne testy poprzez zanurzenie




Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są indywidualnie testowane 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy




Trzpień wymienny Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

Zredukowana średnica trzpienia do głębiej położonych połączeń śrubowych



Izolowane, o zredukowanej średnicy, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Szybkie pokręcanie



Dłonь można wygodnie oprzeć na zaokrąglonej tylnej części trzpienia wymiennego. Umożliwia to szybkie pokręcanie i przyspiesza pracę.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_8_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder, 8 części

Kraftform Kompakt VDE Stainless



Zawartość zestawu:

Rękojeść Kraftform Stainless VDE 3817, 9 x 98 mm



05003991001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, ze stali nierdzewnej, TX 8 x 157 mm



1x TX 8 x 157 mm

1x TX 9 x 157 mm

1x TX 10 x 157 mm

1x TX 30 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, ze stali nierdzewnej, TX 15 x 157 mm



1x TX 15 x 157 mm

1x TX 20 x 157 mm

1x TX 25 x 157 mm

Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_8_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de