



EAN:	4013288234131	Wymiar:	252x162x71 mm
Numer części:	05006610001	Waga:	1131 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Rękojeść z uchwytem do trzpieni wymiennych 837 i RA z grzechotką zintegrowaną w rękojeści zapewnia szybką i bezpieczną pracę
- Rękojeść 817 VDE z uchwytem trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt
- Trzpień wymienny VDE (długość 157 mm) z praktyczną funkcją pokręcania, zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- 1 szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami Knipex, długość 185 mm
- Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900
- W wytrzymałym etui
- Kompatybilne z systemem Wera2go

21-częściowy zestaw narzędzi do pracy bez napięcia i przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. 1 rękojeść 837 i VDE z funkcją grzechotki, 1 rękojeść 817 VDE; każda z rękojeści z uchwytem do trzpieni wymiennych VDE firmy Wera; 14 trzpieni wymiennych VDE (każdy o długości 157 mm) ze zredukowaną średnicą trzpienia (Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0,4x2,5 i Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 ze standardową średnicą), zapewniających dostęp do głęboko położonych połączeń śrubowych i elementów sprężynowych System wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczenie rozmiaru ułatwiające i przyspieszające odnajdywanie właściwego narzędzia. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10 000 V, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami Knipex VDE 08 26 185 do łatwego cięcia dzięki złączu o wysokim przełożeniu; z ostrzami do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Frezowany rowek w obszarze chwytu umożliwia bezpieczne przytrzymywanie i ciągnięcie małych elementów, takich jak gwoździe, kołki i śruby. Chromowane dla zapewnienia lepszej ochrony przed rdzą, z izolowanymi, wielokomponentowymi osłonkami rękojeści. W wytrzymałym etui do mocowania na pasku. Etui tekstylne ze strefą z miękkiej tkaniny na odwrocie. Za pomocą dołączonego samoprzylepnego paska z rzepem etui można przymocować do elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go, lub ścianki, półki czy wózka warsztatowego.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_17_extra_slim_2_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder
05006610001 - 4013288234131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Kompakt VDE

Narzędzia testowane indywidualnie




Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są testowane indywidualnie pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Rękojeść z uchwytem trzpieni wymiennych 837 i RA z funkcją grzechotki




Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojeści (40 zębów) i kąt powrotu zapadki 9° umożliwiają łatwiejsze i szybsze dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzania narzędzia.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Łatwa wymiana



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE można łatwo wymienić, pociągając w dół żółty pierścień na uchwycie.

Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus




Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przełącznikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Wymienne trzpień Kraftform Kompakt VDE ze zredukowaną średnicą




Izolowane, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczenie rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_17_extra_slim_2_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder
05006610001 - 4013288234131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder, 17 części

Kraftform Kompakt VDE

Zawartość zestawu:

Rękojeść z uchwytem do trzpieni wymiennych Kraftform 837 i RA, z funkcją grzechotki, 9 x 115 mm



05057490001

1x 9 x 115 mm



817 Rękojeść Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm



05006513001

1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm



05006527001

1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm



05006531001

1x # 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm



05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm

Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami KNIPEX 08 26 185

1x Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami KNIPEX 08 26 185



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_17_extra_slim_2_tool_finder.htmlWera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder
05006610001 - 4013288234131Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_17_extra_slim_2_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder
05006610001 - 4013288234131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de