





按钮附件

Push Button Accessories

☐ 开关类型 Switch type	11, 22 无字表示不带开关 No words without switch	<input type="triangle"/> 颜色 color	R(红)Y(黄)B(蓝)N(黑) R(red)Y(yellow)B(blue)N(black)
☒ 带灯类型 LED type	D(带灯) 无字表示不带灯 No words without light		

 M01 Φ16 面板塞③ Panel plug③ Φ16mm各系列通用 for Φ16mm products	 M02 Φ19 面板塞④ Panel plug④ Φ19mm各系列通用 for Φ19mm products	 M03 Φ22 面板塞⑤ Panel plug⑤ Φ22mm各系列通用 for Φ22mm products	 M04 Φ25 面板塞⑥ Panel plug⑥ Φ25mm各系列通用 for Φ25mm products	 M11 焊接插座 Solder terminal 适用GQ22系列 for GQ22 series
 M11-A 线路板插座 PC board terminals 适用GQ22系列 for GQ22 series	 M12-12B 密封罩 Seal cover 适用GQ12圆形头部 for GQ12 round head	 M12-12F 密封罩 Seal cover 适用GQ12-A平圆形头部 for GQ12-A flat round head	 M12-12H 密封罩 Seal cover 适用GQ12-A高平圆形头部 for GQ12-A high round head	 M12-16F 密封罩 Seal cover 适用Φ16mm 平圆形头部 for Φ16mm flat round head
 M12-16H 密封罩 Seal cover 适用Φ16mm 高平圆形头部 for Φ16mm high round head	 M12-19F 密封罩 Seal cover 适用Φ19mm 平圆形头部 for Φ19mm flat round head	 M12-19H 密封罩 Seal cover 适用Φ19mm 高平圆形头部 for Φ19mm high round head	 M12-22F 密封罩 Seal cover 适用Φ22mm 平圆形头部 for Φ22mm flat round head	 M12-22H 密封罩 Seal cover 适用Φ22mm 高平圆形头部 for Φ22mm high round head
 M12-25F 密封罩 Seal cover 适用Φ25mm 平圆形头部 for Φ25mm flat round head	 M12-25H 密封罩 Seal cover 适用Φ25mm 高平圆形头部 for Φ25mm high round head	 M20 焊接插座 Solder terminal 适用LAS2GQ系列 for LAS2GQ series	 M20-A 线路板插座 PC board terminals 适用LAS2GQ系列 for LAS2GQ series	 M21 变径圈 (19-22) diameter changing circle (19-22) 适用Φ19mm金属按钮 for Φ19mm metal button
 M22-□ 快速连接插座① Quick connect socket① 适用GQ22系列 for GQ22 series	 M23-□ 快速连接插座② Quick connect socket② 适用GQ25, 28, 30系列 for GQ25, 28, 30 series	 M31-△ 快速连接端子 Fast connecting terminal 适用Φ19mm按钮插脚型, GQ22, 25, 28, 30 for Φ19mm push button pin type & GQ22, 25, 28, 30	 M32-A-1640 警告圈 warning circle Φ16急停按钮适用 for Φ16 emergency push button	 S01 防护罩 switch guard LAS1(-A,B)圆形和方形按钮适用 for LAS1(-A,B)round and square push button
 S02 防护罩 switch guard LAS1(-A,B)矩形按钮适用 for LAS1(-A,B) rectangular push button	 S04 焊接插座 Solder terminal 适用LAS1-AGQ系列 for LAS1-AGQ series	 S05 线路板插座 PC board terminals 适用LAS1-AGQ系列 for LAS1-AGQ series	 S07 防护套 protective cover LAS1插脚型适用 for LAS1 series pin type	 S08 防护套 protective cover 适用LAS1-A系列 for LAS1-A series

按钮附件

Push Button Accessories

□ 开关类型
Switch type

11, 22
无字表示不带开关
No words without switch

△ 颜色
color


R G Y B W

■ 带灯类型
LED type

D(带灯)
无字表示不带灯
No words without light

▲ 带灯电压
LED voltage

6V/12V/24V/110V/220V (AC/DC)



按钮附件

Push Button Accessories

△ 颜色 color	R G Y B W	
▲ 带灯电压 LED voltage	6V/12V/24V/110V/220V (AC/DC)	

