



Nur zur Information, wird
vom Aenderungsdienst nicht erfasst.
For information only,
not subject to alteration service.



Intended For Welded
Screw Ø
Pour Goujon Soudé
à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer
Schweissbolzen Ø

Tensile Force
Tension mini.de serrage
Schlaufenzugkraft

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø


Material
Matière
Werkstoff

PA6

Tolerances
Dimension without tolerances
details to:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:
DIN 16901 / 140

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

deutscher Text ist verbindlich/
german text is valid



Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

Zeile/ line	Artikelbezeichnung/ product type	A ±0.3	B ±0.3	C ±0.3	D ±0.4	E
1	G51NA	3.9	1.5	1.5	2.7	0.3 ±0.3
2	G51NB	4.6	2.4	1.5	2.7	0.3 ±0.3
3	G51NC	5.7	3.5	1.5	2.7	0.3 ±0.3
4	G51ND	8.4	5.1	1.9	4.3	0.4 ±0.4
5	G51NE	9.9	6.7	1.9	4.5	0.4 ±0.4
6	G51NF	11.4	8.3	2.0	4.8	0.4 ±0.4
7	G51NG	13.2	10.1	2.0	4.8	0.4 ±0.4
8	G51NH	16.4	13.2	2.0	4.8	0.4 ±0.4

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228
Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60
Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

21.08.07

21.08.07

Flexiform Kantenschutz G51N...

Flexiform Grommet Strip G51N...

14.2074

A3

1 / 1