

DIGITUS USB-C – kabel HDMI wideo adapter, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821

EAN 4016032465072



Kabel adapter HDMI 4K 30Hz na USB Typ C3.1 metalowa obudowa HQ 1.8m czarny

Kabel przejściowy USB-C na HDMI firmy DIGITUS® umożliwia podłączenie monitora, rzutnika lub telewizora do portu USB-C w notebooku lub tablecie. Nie są potrzebne żadne dodatkowe adaptery. W zależności od urządzenia źródłowego kabel ten obsługuje rozdzielczości do 4K / 30 Hz włącznie z obsługą 3D i ARC. Kabel ten obsługuje także transmisję danych z prędkością do 5 Gbps oraz funkcje USB 3.1. Oszczędzaj na dodatkowych adapterach lub konwerterach i używaj kabla adaptera DIGITUS® USB-C do HDMI.

Wyjście sygnału HDMI w UHD 4K za pomocą interfejsu USB-C

- Obsługiwana rozdzielczość: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@ 120 Hz, 720p, 480p
- Szybkość transferu danych: 5 Gbps
- Chipset: Realtek-RTD2171U
- Wersja USB 3.1 Gen 1
- Obsługuje 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Obsługuje ARC
- Obsługa formatu YUV 4:4:4
- Obsługuje HDCP 2.0
- Obsługuje HDMI 1.4b
- Obsługiwana głębia kolorów: 12 Bit
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC) (interfejs szeregowy łączący sprzęt audio i wideo)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługuje Multi Stream Audio/Video
- Obsługuje 21:9 Cinemascope
- Obsługuje 32-kanalowe audio
- Obsługa 8-kanalowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio


- Obsługa DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitów
- Obsługa formatu Super Audio CD (DSD)
- Obsługa formatu DVD-Audio
- Obsługuje audio i wideo Blu-Ray Disc oraz HD-DVD
- Obsługuje EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługuje DVI wersja 1.0
- Opóźnienie: Zero frame delay
- Pobory mocy: 250 mW maks.
- Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 20% do 80% RH
- Temperatura robocza: od -10°C do ~50°C
- Długość: 1,8 m
- Płaszcz kabla: PVC
- Obudowa wtyczki: Aluminium
- Wymiary: Dł. 46 x szer. 37,6 x wys. 13,2 mm
- Waga: 62 g
- Zalecenia producenta:
- Urządzenie wyposażone w USB-C musi obsługiwać tryb wideo DisplayPort (DP Alt Mode), aby było kompatybilne z tym adapterem/konwerterem.
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość.
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- USB-C – kabel HDMI wideo adapter, UHD 4K / 30 Hz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Opakowanie wewnętrzne	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Netto bez opakowania	1	0.07	22.50	15.00	1.50	506.25

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com