

DATENBLATT	5550 2460
SILVYN® MPC-M	gültig ab : 21.12.2015

Die SILVYN® MPC M ist eine Schlauchverschraubung aus Polyamid für glatte und gewellte Kunststoffschläuche.
Der Sechskant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme ermöglicht eine optimale Montage.



Material: PA 66

Eigenschaften: Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Zugfest

Beständig: gegen Öl

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Farbe: Schwarz (UV-Beständig)
Grau (RAL 7001)

Norm Referenzen:



Bemerkungen: Halogen-, Phosphor- und Schwefelfrei

Schutzart: IP 65 bis IP 68

Maßstabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gesamt- länge mm	Kleinst- Ø mm	Größter Ø mm	Gewinde- länge mm	SW
Schwarz						
5550 2460	SILVYN® MPC-M 16x1,5/1	38	9	24	11	23
5550 2461	SILVYN® MPC-M 16x1,5/2	40	10,5	28	11	25
5550 2462	SILVYN® MPC-M 20x1,5/1	41	10,5	28	14	25
5550 2463	SILVYN® MPC-M 20x1,5/2	43	14,5	33	14	30
5550 2464	SILVYN® MPC-M 25x1,5	45	19	42	15	37
5550 2465	SILVYN® MPC-M 32x1,5/1	46	24,5	45	16	41
5550 2469	SILVYN® MPC-M 32x1,5/2	48	24,5	48	16	45
5550 2466	SILVYN® MPC-M 40x1,5	59	33	60	16	60
5550 2467	SILVYN® MPC-M 50x1,5	55	39	64	16	60
5550 2468	SILVYN® MPC-M 63x1,5	56	48	76	16	73
grau						
5550 2441	SILVYN® MPC-M 16x1,5/1	38	9	24	11	23
5550 2442	SILVYN® MPC-M 16x1,5/2	40	10,5	28	11	25
5550 2443	SILVYN® MPC-M 20x1,5/1	41	10,5	28	14	25
5550 2444	SILVYN® MPC-M 20x1,5/2	43	14,5	33	14	30
5550 2445	SILVYN® MPC-M 25x1,5	45	19	42	15	37
5550 2446	SILVYN® MPC-M 32x1,5/1	46	24,5	45	16	41
5550 2447	SILVYN® MPC-M 32x1,5/2	48	24,5	48	16	45
5550 2448	SILVYN® MPC-M 40x1,5	59	33	60	16	60
5550 2449	SILVYN® MPC-M 50x1,5	55	39	64	16	60
5550 2439	SILVYN® MPC-M 63x1,5	56	48	76	16	73

DATENBLATT	5550 2460
SILVYN® MPC-M	gültig ab : 21.12.2015

Passende Schläuche:

SILVYN® SI
 SILVYN® SP
 SILVYN® SP-PU
 SILVYN® EL gewellt/glatt
 SILVYN® ELU gewellt/glatt
 SILVYN® ELÖ gewellt/glatt
 SILVYN® ELT gewellt/glatt
 SILVYN® ELR glatt

Zuordnungstabelle:

Bezeichnung	 SILVYN® SI	 SILVYN® SP/ SP-PU	 SILVYN® EL/ELÖ/ELT/ELR/ELU
SILVYN® MPC-M 16x1,5/1	11x14		12
SILVYN® MPC-M 16x1,5/2	13x16	12x16	16
SILVYN® MPC-M 20x1,5/1	13x16	12x16	16
SILVYN® MPC-M 20x1,5/2		16x20	20
SILVYN® MPC-M 25x1,5		22x27	25
SILVYN® MPC-M 32x1,5/1			30
SILVYN® MPC-M 32x1,5/2			32
SILVYN® MPC-M 40x1,5			40
SILVYN® MPC-M 50x1,5			50
SILVYN® MPC-M 63x1,5		49x56	63

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.