



EAN: 4013288229014 **Wymiar:** 230x60x14 mm
Numer części: 05006553001 **Waga:** 26 g
Numer artykułu: Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE SB **Kraj pochodzenia:** CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Wymienny trzpień Kraftform Kompakt VDE do wkrętów z rowkiem prostym
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Część robocza stożkowa
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trzpień wymienny izolowany VDE do rękojeści/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt - szybka wymiana trzpieni bez użycia narzędzi. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Zabezpieczenie przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy oraz system wyszukiwania narzędzi Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_i_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE SB
05006553001 - 4013288229014

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE




Trzpień wymienny o długości 157 mm pasują do rękojeści z uchwytem trzpieni Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i oraz 817 VDE.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE




System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy




Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczeniem rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy



Trzpień wymienny Kraftform Kompakt z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia. Sześciokątny kształt uniemożliwia staczanie się trzpienia wymiennego z miejsca pracy.

Szybkie pokręcanie



Dłoń można wygodnie oprzeć na zaokrąglonej tylnej części trzpienia wymiennego. Umożliwia to szybkie pokręcanie i przyspiesza pracę.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_i_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i Tie SB
05006553001 - 4013288229014

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB, 0.8 x 4 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE



Zawartość zestawu:

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.8 x 4 x 157 mm



05006503001

1x 0.8 x 4 x 157 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_i_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE SB
05006553001 - 4013288229014

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de