



Ningbo Jietong Electronic Co., Ltd.
No.16 Huapu Road, 315803 Ningbo, China

Importeur: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

Mittlerer Kippschalter der Serie KN3



RoHS

Bestellinformationen

KN3 (C) - 102APE-B2

Typenschild
Typenschildoptionen
Griffoptionen
Terminaloptionen
Nenleistung
Schaltungseigenschaft
Stangen
Kippschalter Typ "C"

Spezifikation


1. Nenleistung: () 10A 125VAC; 6A 250VAC
(A) 15A 125VAC; 10A 250VAC
(AA) 20A 125VAC; 15A 250VAC
2. Kontaktwiderstand: 50 mΩ max
3. Isolationswiderstand: 500 VDC 1000 MΩ min
4. Durchschlagfestigkeit: 1500 VAC, 1 Minute
5. Betriebstemperatur: -25°C ~ +85°C
6. Elektrisches Leben: 10,000 Zyklen

Schaltungseigenschaft


01	ON	-	OFF
02	ON	-	ON
12	ON	-	(ON)
03	ON	OFF	ON
13	ON	OFF	(ON)
23	(ON)	OFF	(ON)

() : zeigt momentan an


Terminaloptionen




Griffoptionen



Spezielle Basis



Typenschildoptionen




Typenschild Markierung

1	ON - OFF
2	ON - ON
3	ON - OFF - ON


Basisfarbe

Material	Basisfarbe	
Bakelit	Schwarz	Braun
PC	Rot	
Melamin	Blau	

Wasserdichte Schutz



KN3(C)-101 ON-OFF
KN3(C)-101A ON-OFF
SPST 2P





Mittlerer Kippschalter der Serie KN3


	KN3(C)-102 KN3(C)-102A ON-ON KN3(C)-112 KN3(C)-112A ON-(ON) KN3(C)-103 KN3(C)-103A ON-OFF-ON KN3(C)-113 KN3(C)-113A ON-OFF-(ON) KN3(C)-123 KN3(C)-123A (ON)-OFF-(ON) SPDT 3P
	KN3(C)-201 ON-OFF KN3(C)-201A ON-OFF DPST 4P
	KN3(C)-202 KN3(C)-202A ON-ON KN3(C)-212 KN3(C)-212A ON-(ON) KN3(C)-203 KN3(C)-203A ON-OFF-ON KN3(C)-213 KN3(C)-213A ON-OFF-(ON) KN3(C)-223 KN3(C)-223A (ON)-OFF-(ON) DPDT 6P
	KN3(C)-101P ON-OFF KN3(C)-101AP ON-OFF SPST 2P
	KN3(C)-102P KN3(C)-102AP ON-ON KN3(C)-112P KN3(C)-112AP ON-(ON) KN3(C)-103P KN3(C)-103AP ON-OFF-ON KN3(C)-113P KN3(C)-113AP ON-OFF-(ON) KN3(C)-123P KN3(C)-123AP (ON)-OFF-(ON) SPDT 3P
	KN3(C)-201P ON-OFF KN3(C)-201AP ON-OFF DPST 4P
	KN3(C)-202P KN3(C)-202AP ON-ON KN3(C)-212P KN3(C)-212AP ON-(ON) KN3(C)-203P KN3(C)-203AP ON-OFF-ON KN3(C)-213P KN3(C)-213AP ON-OFF-(ON) KN3(C)-223P KN3(C)-223AP (ON)-OFF-(ON) DPDT 6P

Mittlerer Kippschalter der Serie KN3



	KN3(C)-102AE ON-ON KN3(C)-112AE ON-(ON) KN3(C)-103AE ON-OFF-ON KN3(C)-113AE ON-OFF-(ON) KN3(C)-123AE (ON)-OFF-(ON) SPDT 3P	
	KN3(C)-202AE ON-ON KN3(C)-212AE ON-(ON) KN3(C)-203AE ON-OFF-ON KN3(C)-213AE ON-OFF-(ON) KN3(C)-223AE (ON)-OFF-(ON) DPDT 6P	
	KN3(A)-101 ON-OFF KN3(A)-101A ON-OFF SPST 2P UL Nenleistung: 20A 125VAC; 10A 250VAC; 3/4HP 125/250VAC	
	KN3(A)-102 KN3(A)-102A ON-ON KN3(A)-112 KN3(A)-112A ON-(ON) KN3(A)-103 KN3(A)-103A ON-OFF-ON KN3(A)-113 KN3(A)-113A ON-OFF-(ON) KN3(A)-123 KN3(A)-123A (ON)-OFF-(ON) SPDT 3P UL Nenleistung: 20A 125VAC; 10A 250VAC; 3/4HP 125/250VAC	
	KN3(A)-101P ON-OFF KN3(A)-101AP ON-OFF SPST 2P UL Nenleistung: 20A 125VAC; 10A 250VAC; 3/4HP 125/250VAC	
	KN3(A)-102P KN3(A)-102AP ON-ON KN3(A)-112P KN3(A)-112AP ON-(ON) KN3(A)-103P KN3(A)-103AP ON-OFF-ON KN3(A)-113P KN3(A)-113AP ON-OFF-(ON) KN3(A)-123P KN3(A)-123AP (ON)-OFF-(ON) SPDT 3P UL Nenleistung: 20A 125VAC; 10A 250VAC; 3/4HP 125/250VAC	
	KN3(B)-101 ON-OFF KN3(B)-101A ON-OFF SPST 2P	





Mittlerer Kippschalter der Serie KN3





KN3(B)-102 KN3(B)-102A ON-ON
 KN3(B)-112 KN3(B)-112A ON-(ON)
 KN3(B)-103 KN3(B)-103A ON-OFF-ON
 KN3(B)-113 KN3(B)-113A ON-OFF-(ON)
 KN3(B)-123 KN3(B)-123A (ON)-OFF-(ON)
 SPDT 3P





KN3(B)-201 ON-OFF
 KN3(B)-201A ON-OFF
 DPST 4P
 UL Nenleistung: 20A 125VAC; 10A 250VAC; 1-1/2HP 125/250VAC





KN3(B)-202 KN3(B)-202A ON-ON KN3(B)-212
 KN3(B)-212A ON-(ON) KN3(B)-203
 KN3(B)-203A ON-OFF-ON KN3(B)-213
 KN3(B)-213A ON-OFF-(ON)
 KN3(B)-223 KN3(B)-223A (ON)-OFF-(ON)
 DPDT 6P
 UL Nenleistung: 20A 125VAC; 10A 250VAC; 1-1/2HP 125/250VAC





KN3(B)-201P ON-OFF
 KN3(B)-201AP ON-OFF
 DPST 4P
 UL Nenleistung: 20A 125VAC; 10A 250VAC; 1-1/2HP 125/250VAC





KN3(B)-202P KN3(B)-202AP ON-ON KN3(B)-212P
 KN3(B)-212AP ON-(ON) KN3(B)-203P
 KN3(B)-203AP ON-OFF-ON KN3(B)-213P
 KN3(B)-213AP ON-OFF-(ON) KN3(B)-223P
 KN3(B)-223AP (ON)-OFF-(ON) DPDT 6P
 UL Nenleistung: 20A 125VAC; 10A 250VAC; 1-1/2HP 125/250VAC



KN3(B)-402 ON-ON
 KN3(B)-402A ON-ON
 KN3(B)-403 ON-OFF-ON
 KN3(B)-403A ON-OFF-ON
 4PDT 12P



KN3(B)-102AE ON-ON
 KN3(B)-112AE ON-(ON)
 KN3(B)-103AE ON-OFF-ON
 KN3(B)-113AE ON-OFF-(ON)
 KN3(B)-123AE (ON)-OFF-(ON)
 SPDT 3P



Mittlerer Kippschalter der Serie KN3

	KN3(B)-202AE ON-ON KN3(B)-212AE ON-(ON) KN3(B)-203AE ON-OFF-ON KN3(B)-213AE ON-OFF-(ON) KN3(B)-223AE (ON)-OFF-(ON) DPDT 6P	
	KN3(D)-101 ON-OFF KN3(D)-111 (ON)-OFF 6A 125VAC; 3A 250VAC; 25A 12VDC SPST 2P	
	KN3(D)-102 ON-ON KN3(D)-103 ON-OFF-ON KN3(D)-123 (ON)-OFF-(ON) 6A 125VAC; 3A 250VAC; 25A 12VDC SPDT 3P	
	KN3(D)-202 ON-ON DPDT 6P 10A 125VAC; 5A 250VAC	
	KN3(E)-101 ON-OFF 6A 125VAC; 3A 250VAC SPST 2P (PL ASTIC CAP)	
	KN3(E)-101P ON-OFF 6A 125VAC; 3A 250VAC SPST 2P (PL ASTIC CAP)	
	KN3(E)-101MP ON-OFF 6A 125VAC; 3A 250VAC SPST 2P (METAL LEVER)	





Mittlerer Kippschalter der Serie KN3

KN3-1 ON-OFF

4A 125VAC; 2A 250VAC



SPST 2P



KN3-2 ON-OFF

4A 125VAC; 2A 250VAC



SPDT 4P



KN3-3 ON-ON

5A 125VAC; 3A 250VAC



DPDT 6P



KNS-1 ON-OFF

6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC



SPST 2P



KNS-2 ON-OFF

6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC



SPST 2P



KNH-1 ON-OFF

6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC

SPST 2P



KNH-1S ON-OFF

6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC

SPST 2P (mit der Schraube)

