

Návod na montáž

1. Druh: Adaptér (rodiny: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

2. Úvod


Adaptér je druh vnějšího spínaného napájecího zdroje, který byl zkonstruován pro vnější propojení dílů elektrických zařízení. Adaptéry, které nabízí Mean Well, zahrnují průmyslové, vodotěsné a lékařské typy.

3. Montáž

- (1) Před připojením zástrčky DC adaptéru do zařízení odpojte adaptér od síťového napájení a prověřte, že napětí a proud jsou vhodné pro dané zařízení.
- (2) Zajistěte, aby propojení mezi adaptérem a jeho napájecím kabelem bylo spolehlivé a aby zástrčka DC byla správně připojena k zařízení.
- (3) Zabezpečte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím.
- (4) Zajistěte dobré větrání zařízení, abyste předešli jeho přehřátí během provozu. Je-li zařízení poblíž zdroje tepla, umístěte je minimálně 10-15 cm od napájecího zdroje.
- (5) Schválený napájecí kabel musí být minimálně SVT, 3G x 18 AWG nebo H03VV-F, 3Gx0,75 mm².
- (6) Pokud máte v záměru koncové zařízení delší dobu nepoužívat, odpojte zařízení od zdroje, abyste předešli jeho poškození špičkami napětí nebo úderem blesku.
- (7) Doplnkové informace o výrobcích se nacházejí na stránce www.meanwell.com.

4. Varování / Pozor !!

- (1) Riziko zasažení elektrickým proudem a ohrožení energií. Všechny poruchy musí prověřit kvalifikovaný technik. Neotevírejte kryt zdroje!
- (2) Riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Otvory v zařízení musejí být zajištěny před vnějšími předměty a kapalinami.
- (3) Použití nesprávné zástrčky DC nebo zapojení zástrčky DC do elektronického zařízení násilím může poškodit zařízení nebo způsobit jeho poruchu. Viz kartu kompatibility zástrček DC, která se nachází ve specifikaci.
- (4) Adaptéry umístěte na pevný povrch. Upadnutím nebo upuštěním může dojít k poškození zařízení.
- (5) Adaptéry neinstalujte v místech s velkou vlhkostí nebo v blízkosti vody.
- (6) Adaptéry neinstalujte v místech s vysokou teplotou okolí nebo blízko zdrojů ohně. Maximální teplota okolí je uvedena ve specifikaci.



TME Czech Republic, s.r.o.

Hornopolská 3308/40, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česká republika
IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021, Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč


(7) Výstupní proud a výstupní výkon nesmějí překračovat jmenovité hodnoty uvedené ve specifikaci.

(8) Než začnete zařízení čistit, odpojte je od síťového napájení. K čištění zařízení nepoužívejte žádné kapaliny či aerosoly. Zařízení lze čistit pouze pomocí vlhkého hadříku, který slouží k jeho přetření.

(9) V případě potřeby likvidace zařízení kontaktujte určenou firmu, která se zabývá recyklací.

Výrobce:

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,New Taipei City 24891, TaiwanTel: +886-2-2299-6100Web: www.meanwell.com



TME Czech Republic, s.r.o.

Hornopolská 3308/40, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česká republika
IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021, Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč