



CATIA V5 	Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung		Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum	
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø	Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid							
Tensile Force Tension mini.de serrage Schlaufenzugkraft									
Hole Size Trou Ø Loch Ø									
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke									
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø									
Material Matière Werkstoff									
PA 66+PA6 (UL94 V0)									
Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach:	The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.		Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Schiwek	07.09.07	Scale Echelle Mazsstab	2:1; 1:1		Project Number Numéro de projet -- Projektnummer
		Approved Approuvé Par Geprueft	Fritz	07.09.07	Title Titre Benennung	Befestigungsschelle H7P Fixing clamp H7P			
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-druecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		HellermannTyton		Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr			Format D.Size A4	
			Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400		14.2083			Sheet Page Blatt 1 / 1	