

CATIA V5



Material
Matière
Werkstoff

PVC



Farbe wahlweise:
gelb, weiss,
internationaler
Widerstandsfarbcode/
Colour optional:
yellow, white,
international resistor
code

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10


PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.



Kennzeichnung (Beispiel):
dunkler oder heller Druck/
Marking (example):
dark or light-coloured print

Typ/ Type	Buendel-Ø/ bundle-Ø	A	B	S	L	Projektnr./ Project no.
H0..50	1.7 - 3.6	5.2	1.6	0.65	4.0	GPN 11-0686
H0..85	1.8 - 6.3	9.2	1.7	1.15	4.5	GPN 11-0688



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Mueller

bma

19.01.96

19.01.96

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

see table

Kennzeichnungstuelen/Markers
Ovalgrip H0...

(0-9; A-Z; Sonderzeichen/special character)

14.1239

1 / 1