


Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	0	Ansichten ueberarbeitet u. Bezeichnung war SRT7-180	Wien	02.06.03	Czepat	02.06.03
2	0	Mass 21±2 entfaellt und Rahmen neu	Langeloh	19.05.05	bma	19.05.05
3	-	Zweite Verriegelung hinzu und Zeichng. in V5 erstellt.	Mueller	20.04.10	Schiwek	20.04.10

Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø
-
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N)
57 N
Hole Size Trou Ø Loch Ø
-
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke
-
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø
10 - 45 mm
Material Matière Werkstoff
TPU schwarz / black
Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach:
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Wien	23.04.03	Scale Echelle Maszstab	1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Czepat	23.04.03	Title Titre Benennung	Softbinder / Soft tie SRT180-7		
La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.	HellermannTyton			Drawing - No Plan - No Zeichnungs - Nr		Format D.Size	A3
Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus druecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.				14.1671		Sheet Page Blatt	1 / 1
	<u>Manchester</u>	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228					
	<u>Trappes</u>	Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60					
	<u>Tornesch</u>	Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400					