

CATIA V5

Schrumpfrate / Shrink Ratio: 3:1

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

Artikelbezeichnung/ Product type	Liefermass/ Delivered dimension	Mass nach vollstaendiger Schrumpfung/ Dimension after complete shrinkage	
	D Ø min.	d Ø max.	W nom.
TREDUX 1,5/0,5	1,6	0,5	0,45
TREDUX 3,0/1,0	3,2	1,0	0,55
TREDUX 4,5/1,5	4,8	1,5	0,60
TREDUX 6,0/2,0	6,4	2,0	0,65
TREDUX 9,0/3,0	9,5	3,0	0,75
TREDUX 12,0/4,0	12,7	4,0	0,80
TREDUX 18,0/6,0	19,1	6,0	0,90
TREDUX 24,0/8,0	25,4	8,0	1,20
TREDUX 39,0/13,0	39,0	13,0	1,25

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Mueller

24.06.09

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Schiwek

24.06.09

HellermannTyton

Manchester

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

·/·

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

·/·

Title
Titre
Benennung

TREDUX
Waerme-Schrumpfschlauch/
Heat Shrinkable Tubing

Drawing - No
Plan - No
Zeichnungs - Nr

14.2346

Format
D.Size

A3

Sheet
Page
Blatt

1 / 1

PERFORMANCE
SPECIFICATION

AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION