

## D HSS Spiralbohrersätze in Metallkassetten

### Einsatzbereich:

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.



Industriequalität  
Industrial quality  
Calidad industrial



Punktgenaues Anbohren  
Highly accurate centering  
Perforación de gran precisión



Präzise  
Precise  
Preciso

## E HSS jobber drill sets in metal cassettes

### Range of application:

Industrial quality twist drill for drilling steel and steel castings, alloyed carbon and plain steel, grey iron castings, copper-alloys, nickel-silver, graphite and similar materials.

## ES Juegos de brocas espirales HSS en cajas de metal

### Aplicación:

Broca espiral afilada con precisión, calidad industrial para el taladrado de aceros aleados y no aleados, hierro fundido gris, fundición maleable, aleaciones de cobre, alpaca, grafito, hierro sinterizado.

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 170  
Tool specification on page 170  
Descripción de las herramientas en la página 170



**MAYKESTAG HSS KM 19**  
19-tlg. / 19 pcs. / 19 unid.  
Art.-Nr. 00 001013111 00

| Ø<br>mm  |  | Stk. <sup>(1)</sup><br>pc. <sup>(1)</sup> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,0-10,0 | 0,5                                                                                 | 1                                         |

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 170  
Tool specification on page 170  
Descripción de las herramientas en la página 170



**MAYKESTAG HSS KM 25**  
25-tlg. / 25 pcs. / 25 unid.  
Art.-Nr. 00 001013211 00

| Ø<br>mm  |  | Stk. <sup>(1)</sup><br>pc. <sup>(1)</sup> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,0-13,0 | 0,5                                                                                 | 1                                         |

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 170  
Tool specification on page 170  
Descripción de las herramientas en la página 170



**MAYKESTAG HSS KM 50**  
50-tlg. / 50 pcs. / 50 unid.  
Art.-Nr. 00 001003511 00

| Ø<br>mm |  | Stk. <sup>(1)</sup><br>pc. <sup>(1)</sup> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,0-5,9 | 0,1                                                                                   | 1                                         |

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 170  
Tool specification on page 170  
Descripción de las herramientas en la página 170



**MAYKESTAG HSS KM 41**  
41-tlg. / 41 pcs. / 41 unid.  
Art.-Nr. 00 001003611 00

| Ø<br>mm  |  | Stk. <sup>(1)</sup><br>pc. <sup>(1)</sup> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6,0-10,0 | 0,1                                                                                 | 1                                         |

<sup>(1)</sup> Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro