



EAN:	4013288187154	Abmessung:	95x44x20 mm
Teilenr:	05003330001	Gewicht:	18 g
Artikel-Nr:	8740 A	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4 Zoll-Antrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8740_a.html

Wera - 8740 A
05003330001 - 4013288187154

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003330001	tuerkis	2,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003331001	leuchtgruen	2,5		28,0	12,0	12,5	11,0
10003862	gelb	4,0		28,0	12,0	12,5	11,0
10003860	leuchtorange	5,0		28,0	12,0	12,5	11,0
10003848	rot	6,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003380001	iceblue		5/64	28,0	12,0	12,5	11,0
05003381001	leuchtgruen		3/32	28,0	12,0	12,5	11,0
05003382001	schwarz		7/64	28,0	12,0	12,5	11,0

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8740_a.html

Wera - 8740 A

05003330001 - 4013288187154

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de