



|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288187192 | <b>Abmessung:</b>     | 95x44x20 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003335001   | <b>Gewicht:</b>       | 19 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8740 A HF     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030    |

- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb

Bitnuss mit 1/4 Zoll-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8740\\_a\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html)

Wera - 8740 A HF  
05003335001 - 4013288187192

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Bitnüsse mit Haltefunktion für  
Innensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Hex-Plus**



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

**Take it easy Werkzeugfinder**



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

**Hand- und Maschinen-Nüsse**



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8740\\_a\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html)

Wera - 8740 A HF  
05003335001 - 4013288187192

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |                     |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                     | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05003332001        | leuchtpink          | 3,0                                                                               |                                                                                   | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003333001        | gelb                | 4,0                                                                               |                                                                                   | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003334001        | gelb                | 4,0                                                                               |                                                                                   | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| <b>05003335001</b> | <b>leuchtorange</b> | <b>5,0</b>                                                                        |                                                                                   | <b>28,0</b>                                                                       | <b>12,0</b>                                                                         | <b>12,5</b>                                                                         | <b>11,0</b>                                                                         |
| 05003336001        | leuchtorange        | 5,0                                                                               |                                                                                   | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| 05003337001        | rot                 | 6,0                                                                               |                                                                                   | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003338001        | rot                 | 6,0                                                                               |                                                                                   | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| 05003341001        | violett             | 7,0                                                                               |                                                                                   | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003342001        | violett             | 7,0                                                                               |                                                                                   | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| 05003339001        | pink                | 8,0                                                                               |                                                                                   | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003340001        | pink                | 8,0                                                                               |                                                                                   | 100,0                                                                             | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 83,0                                                                                |
| 05003383001        | leuchtpink          |                                                                                   | 1/8                                                                               | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003384001        | weiss               |                                                                                   | 9/64                                                                              | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003385001        | gelb                |                                                                                   | 5/32"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003386001        | leuchtorange        |                                                                                   | 3/16"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003387001        | rot                 |                                                                                   | 7/32"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003388001        | tuerkis             |                                                                                   | 1/4"                                                                              | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05003389001        | pink                |                                                                                   | 5/16"                                                                             | 28,0                                                                              | 12,0                                                                                | 12,5                                                                                | 11,0                                                                                |

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8740\\_a\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html)

Wera - 8740 A HF  
05003335001 - 4013288187192

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)