



### Hauptmerkmale

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                   | Thalassa-                                                                  |
| Produktname                | Thalassa PLM                                                               |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PLM                                                                        |
| Geräteanwendung            | Mehrzweck                                                                  |
| Kategorie Wert             | Kompaktgehäuse                                                             |
| Nominale Höhe Wert         | 647 mm                                                                     |
| Nennbreite Wert            | 436 mm                                                                     |
| Nenntiefe Wert             | 250 mm                                                                     |
| Schrankmontage             | Wandmontage                                                                |
| Verteileraufbau            | Schliessung 2<br>Tür 1<br>Gehäuse 1                                        |
| Gehäusetyp                 | Einteilige Gussform mit Kerben in der Rückseite<br>Integrierte Überdachung |
| Türtyp                     | Volltüren                                                                  |
| Schlosstyp                 | 3 mm-Doppelschienenverriegelung                                            |

### Zusatzmerkmale

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anzahl Schlösser           | 2                                                               |
| Beschreibung Montageplatte | Ohne Montageplatte                                              |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front                                                           |
| Abnehmbare Teile           | Tür durch Scharniere                                            |
| Material                   | Polyester verstärkt mit Glasfaser                               |
| Farbe                      | Grau RAL 7035                                                   |
| Normen                     | IEC 62208<br>NEMA-Klassifizierung 13<br>NEMA-Klassifizierung 4X |
| Produktzertifizierungen    | UL                                                              |

## Montage

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP66 IEC 60529   |
| Schutzart (IK)                   | IK10 IEC 62262   |
| Feuerwiderstand                  | 960 °C IEC 62208 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35-90 °C        |

## Nachhaltigkeit

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt                                                                                                                                                                                        |
| ROHS                           | Konform - seit 1511 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br><a href="#"> Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a> |
| REACH                          | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert                                             |
| Umgebungsbedingungen Produkt   | Verfügbar                                                                                                                                                                                                    |
| Entsorgungshinweise            | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich                                                                                                                                                         |